



StrongHold™ JP4SBC50RB-X J-Pro ケーブルサポート

JP4SBC50RB-X

J-PROケーブルサポートシステム、垂直フランジで利用できるねじ込み式ビームクランプ付き。厚さ1/2（12.7 mm）、360度回転、最大束線容量4.00インチ（101.6 mm）、ナイロン6.6製（金属取り付け具付き）、ナチュラル、10個入りパッケージ。

仕様

アプリケーション	空調スペースでの高性能通信ケーブルワイヤー
製品のタイプ	J-PROケーブルサポート
カテゴリ5eケーブル容量	200
カテゴリ6ケーブル容量	180
カテゴリ6Aケーブル容量	115
色	ナチュラル
一緒に使用	フランジ
付属	ねじ付きビームクランプ
材料	ナイロン6.6/金属
フランジの最大厚さ（インチ）	0.5
フランジの最大厚さ（mm）	12.7
最大Jフックバンドル容量	101.6
取り付け手法	ねじ付きビームクランプ
全体の高さ（インチ）	9.95
全体の高さ（mm）	252.9
全体の長さ（インチ）	8.49
全体の長さ（mm）	215.5
全体の幅（インチ）	8.49
全体の幅（mm）	215.5
スタンダード準拠	UL、cULusリステッド、RoHS準拠
サブブランド	StrongHold™
静荷重（kg）	22.7
静荷重（ポンド）	50
サポートのタイプ	J-PRO J-Hook システム

パッケージの詳細

統一商品コード	07498397739
標準梱包数量	10
標準梱包容量 (CF)	1.2851
標準カートン数量	0
標準カートン容量 (CF)	0.0000