



## StrongHold™ JP4W-X J-Pro ケーブルサポート

### JP4W-X

J-PROケーブルサポートシステム。ウォールマウント用、1/4 ( M6 ) 取り付け穴1個 ( ネジはユーザーが用意 )、最大束線容量4.00インチ ( 101.6 mm )、ナイロン6.6製 ( 金属取り付け具付き )、ナチュラル、10個入りパッケージ。

### 仕様

アプリケーション	空調スペースでの高性能通信ケーブルワイヤー
製品のタイプ	J-PROケーブルサポート
カテゴリ5eケーブル容量	200
カテゴリ6ケーブル容量	180
カテゴリ6Aケーブル容量	115
色	ナチュラル
材料	ナイロン6.6/金属
最大Jフックバンドル容量	101.6
取り付け手法	ウォールマウント
全体の高さ ( インチ )	7.57
全体の高さ ( mm )	192.3
全体の長さ ( インチ )	6.62
全体の長さ ( mm )	168.2
全体の幅 ( インチ )	6.62
全体の幅 ( mm )	168.2
スタンダード準拠	UL、cULusリステッド、RoHS準拠
サブブランド	StrongHold™
静荷重 ( kg )	45.4
静荷重 ( ポンド )	100
サポートのタイプ	J-PRO J-Hook システム

### パッケージの詳細

統一商品コード	07498310159
標準梱包数量	10
標準梱包容量 ( CF )	0.7154
標準カートン数量	0
標準カートン容量 ( CF )	0.0000