

Les solutions mobiles Panduit™ PXE offrent des produits de haute qualité qui vous permettent de travailler plus intelligemment, plus rapidement et plus facilement.

Ces solutions associent la technologie d'impression de classe mondiale d'Epson aux performances de pointe et à la durabilité testée sur le terrain de Panduit. Cette gamme complète d'imprimantes d'étiquettes électriques et de réseau offre la solution qui vous convient le mieux, qu'il s'agisse de petits travaux sur site ou de projets d'impression d'étiquettes à la demande et en grand volume.



CARACTÉRISTIQUES				
REFERENCE	MP7	MP10	MP20	MP30
Prix	€	€	€€	€€
Coupe automatique		✓	✓	✓
Précoupe			✓	✓
Interface PC et via le logiciel Easy-Mark Plus		✓	✓	✓
Compatible Bluetooth/ Application mobile		✓		
Largeur maximale d'étiquettes	19 mm	25,4 mm	25,4 mm	38 mm
Vitesse	6,35 mm/s	15,24 mm/s	30,5 mm/s	35,5 mm/s
Poids	400 g	590 g	1090 g	1270 g
Dimensions	111 x 170 x 71 mm (LxHxP)	60 x 150 x 137 mm (LxHxP)	137 x 295 x 89 mm (LxHxP)	137 x 295 x 96,5 mm (LxHxP)
Résolution d'impression	180	180	180	360
TYPES				
Bandes continues adhésives	✓	✓	✓	✓
Gaines thermorétractables	✓	✓	✓	✓
Étiquettes auto-protégées		✓	✓	✓
Bande magnétique continue		✓	✓	✓
Étiquettes de composants				✓
Étiquettes Turn-Tell				✓

Pour obtenir une copie des garanties des produits Panduit, consultez le site www.panduit.com/warranty.

2021 Panduit Corp. TOUS DROITS RÉSERVÉS. Imprimé aux États-Unis. LITERATURE ## 11/2021

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.panduit.com
Contact Service Clients : cx-france@panduit.com / 01 41 91 85 72

PANDUIT

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PARTENAIRES ETIQUETEUSES PORTABLES