

especificaciones

Existen dos kits de entrada/salida diferentes que se utilizan con los Organizadores de Cables Verticales de 150mm: el Kit de *Spools* de Organización de Holgura (FDFSPLKITBL) y el Kit de Caja de *Breakout* de Cables (FDFMX5KITBL). El *Spool* de Organización de Holgura proporciona control de la holgura tanto para troncales terminadas en fábrica como para cableado empalmado en campo. El Kit de Caja de *Breakout* de Cables permite dividir los cables troncales de mayor número de fibras en grupos de fibras más pequeños para alimentar fácilmente los casetes de 24 fibras. Proporciona un anclaje para el forro exterior y los miembros de fuerza centrales del cableado. El Kit de Caja de *Breakout* de Cables viene con doce tubos protectores flexibles de 61cm (2 pies), pero se pueden ordenar tubos protectores flexibles adicionales.



Kit de *Spools* de Organización de Holgura



Kit de Caja de *Breakout* de Cables con Tubo Protector Flexible

kit de administrador de *spools* de holgura FDFSPLKITBL

Característica	Beneficio
Organización de la Holgura	Garantiza una organización adecuada de la holgura para las longitudes de terminación en fábrica en los cables troncales para facilitar la instalación
Flexibilidad de Montaje	Se puede montar en cualquier lugar en los orificios de montaje TIA/EIA ubicados en el <i>rack</i>

kit de caja de *breakout* de cables FDFMX5KITBL

Característica	Beneficio
Sujetador	Posee una capacidad de hasta 36 tubos flexibles.
Pre empacado	Incluye (12) Tubos Flexibles de 5.0mm de diámetro precortados en longitudes de 61cm (2 pies).
Salidas para toda la gama de cables	Proporciona salidas de diámetro del cable de hasta 33mm (1.3").
Flexibilidad del tipo de fibra que se puede utilizar	<ul style="list-style-type: none"> • 2 <i>ribbons</i> planos/Tubo Flexible • Tubo Holgado de 48 fibras de 250 µm/Tubo Flexible • 4 <i>ribbons</i> enrollables/Tubo Flexible • (6) fibras/Buffer de 900 µm
Salida a múltiples distribuidores	Se encuentran disponibles longitudes adicionales de Tubo Protector Flexible para permitir la salida a múltiples distribuidores en el sistema.
Empalme fuera del marco	Brinda la capacidad para desferrar, terminar y empalmar completamente los cables a los casetes fuera del marco
Montaje en organizadores de cables verticales (VCM)	Se monta en placas de entrada/salida VCM de 150mm que se venden por separado
Robustez de bloqueo	Asegura la cubierta exterior de cables de alta cantidad de fibra voluminosos y a los miembros de fuerza centrales
Flexibilidad en la cantidad de cables de salida	Proporciona salidas hacia varios grupos de cables, de 24 a 864 fibras

*Consulte el documento FS206 para las instrucciones de instalación de entrada/salida más recientes.

Kits de Entrada/Salida FlexCore™

Tubo Flexible de Protección Adicional	Longitud de los Tubos	Cantidad de Tubos
FM5PPBLF2.0-12	61cm (2 pies)	12
FM5PPBLF4.0-12	122cm (4 pies)	12
FM5PPBLF8.0-12	244cm (8 pies)	12

Tipo de Fibra	Cantidad Máxima de Fibras por Tubo
Ribbon enrollable / de telaraña	48
Tubo Holgado (<i>loose tube</i>) de 250 µm	36
Ribbon plano	24
Buffer Apretado (<i>tight buffer</i>) de 900 µm	6

especificaciones generales

Acceso	Frontal
Aplicación	Organización de salidas y holgura de cables
Color	Negro
Unidad	1

especificaciones ambientales

Entorno	De uso interior
Estándares	RoHS

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información

Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

PANDUIT™

©2022 Panduit Corp.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
FBSP216--WW-SPA
3/2022