



## especificaciones

Las puertas de 150 mm, 300mm y 600 mm con bisagra frontal sencilla pueden montarse en cualquier lado del Marco de Distribución Óptica (ODF, por sus siglas en inglés) FlexCore™ de manera que protegen los ensambles de cables y troncales instalados. Las bisagras desmontables permiten que las puertas puedan montarse o quitarse en campo con facilidad.

## características clave y beneficios

| Característica                            | Beneficio  | FDUFD1545S*GY | FDUFD3045*GY | FDUFD6045P*GY |
|---|--|---------------|--------------|---------------|
|   |  | 150mm         | 300mm        | 600mm         |
| <b>Manija de cierre con llave</b>         | Proporciona una seguridad mejorada   | x             | x            | x             |
| <b>Patrón de perforación del 80%</b>      | Muestra la infraestructura de fibra mientras mantiene la seguridad de acceso | -             | -            | x             |
| <b>Unión eléctrica a tierra integrada</b> | Facilita la puesta a tierra del sistema                                      | x             | x            | x             |
| <b>Kit de Bisagras</b>                    | Permite cambiar la apertura de la puerta de izquierda a derecha o viceversa  | x             | x            | -             |

## especificaciones generales

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Acceso</b>     | Frontal   |
| <b>Aplicación</b> | Las puertas de 150 mm o 300 mm se instalan en Organizadores de Cable Verticales FlexCore™. Las de 600 mm se instala en un Marco FlexCore™ |
| <b>Color</b>      | Gris o negro  |
| <b>Montaje</b>    | En sus respectivos organizadores de cable   |

## especificaciones del material

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Acabado</b>          | Recubrimiento en polvo |
| <b>Tipo de material</b> | Acero                  |

## especificaciones ambientales

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Ambiente</b>     | De uso interior |
| <b>Cumplimiento</b> | RoHS            |

## dimensiones

|  | FDUFD1545S*GY     | FDUFD3045*GY      | FDUFD6045P*GY     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 150mm             | 300mm             | 600mm             |
| <b>Altura</b>                              | 2113.5mm (83.21") | 2113.5mm (83.21") | 2117.6mm (83.37") |
| <b>Anchura</b>                             | 144.6mm (5.69")   | 294.1mm (11.58")  | 594.7mm (23.41")  |
| <b>Profundidad</b>                         | 49.8mm (1.96")    | 49.8mm (1.96")    | 52.1mm (2.05")    |
| <b>Aumenta la profundidad del marco en</b> | 25mm (1")         | 25mm (1")         | 40.6mm (1.6")     |

\* L para la puerta con bisagra a la izquierda, R para la puerta con bisagra a la derecha  
 Nota: Para el número de pieza en color negro, reemplace GY por BL.

### SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

**PANDUIT MÉXICO**  
 Tel: 800 112 7000  
 800 112 9000

**PANDUIT COLOMBIA**  
 Tel: (571) 427-6238

**PANDUIT CHILE**  
 Tel: (562) 2820-4215

**PANDUIT PERÚ**  
 Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty)

Para obtener más información

Visítenos en [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: [latam-info@panduit.com](mailto:latam-info@panduit.com)