



MP200-DRUCKER

Benutzerhandbuch



Lesen Sie dieses Dokument zur sicheren und korrekten Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Wenn Ihr Produkt defekt ist, lesen Sie bitte die Garantiekarte auf der Website. Wenden Sie sich zur weiteren Unterstützung an den Kundenservice von Panduit.

Besuchen Sie für weiteren Support auch unsere Website unter www.panduit.com. Darüber hinaus können Sie die neueste Version dieser Benutzerhandbuchs auch von der Website herunterladen.

Weltweiter Kundenservice

- CS@PANDUIT.COM
- USA und Kanada: 800-777-3300
- Europa, Naher Osten und Afrika: 44.20.8601.7200
- Lateinamerika: 52.33.3777.6000
- Asien-Pazifik-Region: 65.6305.7575






Panduit Technischer Support

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- USA und Kanada: 1-866-871-4571
- Europa: 31.546.580.452
- Lateinamerika: 52.33.3777.6000
- Asien-Pazifik-Region: 65.6379.6700

Inhaltsmenü

Technische Daten	2
Verwenden des Druckers mit Easy-Mark Plus ...	3
Fehlerbehebung	4
Teilebezeichnungen und Funktionen	5
Beginnen Sie hier	7
Reinigung	14
Initialisieren der Einstellungen	15
Etikettenfunktionen	16
Tastenmenüindex	43
Rahmen- und Tabellenlisten	61
Symbolliste	63
Technischer Support	65

In diesem Handbuch verwendete Hinweise

 WARNUNG	Verweist auf Informationen, deren Nichtbeachtung in schweren oder tödlichen Verletzungen infolge fehlerhafter Handhabung resultieren könnte.
 ACHTUNG	Verweist auf Informationen, deren Nichtbeachtung in Verletzungen, Sachschäden oder der Beschädigung der Ausrüstung infolge fehlerhafter Handhabung resultieren könnte.
Vorsicht	Verweist auf wichtige Informationen über den Drucker.
HINWEIS	Verweist auf zusätzliche Informationen und Punkte, die in Bezug auf ein Thema hilfreich sein könnten.
	Verweist auf detailliertere Informationen.
	Verweist auf eine als Beispiel dienende Abbildung des Etiketts.
	Verweist auf die Tasten am Drucker.
„Name“	Verweist auf Menüpunkte, im Display angezeigte Meldungen oder den Namen einer Anleitung. Beispiel: „An“, „Druck starten?“

Technische Daten

Gehäuse

Abmessungen (B x T x H)	Ca. 5,35 x 11,73 x 3,54 (Zoll)	
	Ca. 136 x 298 x 90 (mm)	
Gewicht	Ca. 2,45 lb	(ohne Batterien und Bandkassette)
	Ca. 1.110 g	

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 bis 35 °C
Aufbewahrungstemperatur	-10 bis 55 °C

Unterstützte Bandbreite

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

Stromversorgung

Batterie

Lithium-Ionen-Akku (C52CE97010) x 1 / AA-Alkalibatterie x 6

Netzgerät

Typ	AST1116Z2-1
Hersteller	Seiko Epson Corp.
Eingang	100-240 V Wechselstrom, 0,4 A, 50-60 Hz (nur dediziertes Netzgerät, Stromkabel)
Ausgang	11 V Gleichstrom, 1,64 A
Gesamtausgangsleistung	18,04 W

Lithium-Ionen-Akku – technische Daten

Umgebungstemperatur

Im Betrieb		0 bis 40 °C
Ladevorgang		0 bis 40 °C
Bei der Lagerung	Weniger als 1 Monat	-20 bis 50 °C
	Weniger als 3 Monate	-20 bis 40 °C
	Weniger als 1 Jahr	-20 bis 20 °C

Ladeinformationen

Nenndaten	Ladestrom (Std.)	1,0 A
	Ladespannung (Std.)	8,05 V
	Ladezeit	Ungefähr 3 Stunden
Ladebeschränkungen	Akku-Pack Modell	C52CE97010
	Maximaler Ladestrom, A	1,0 A
	Maximale Ladespannung, V	8,4 V

Nennbetriebsdauer bei Verwendung von Alkalinebatterien

Nennbetriebsdauer / Nennruhezeit	0,5 h / 1,0 h
----------------------------------	---------------

Compliance/Sicherheitsbestimmungen

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Beilage „Wichtige Sicherheitshinweise“.

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Verwenden des Druckers mit Easy-Mark Plus

Schließen Sie den Drucker über das USB-Kabel an einen Computer an, um über die Easy-Mark Plus Labeling Software zu drucken.

Ausführliche Anweisungen zur Installation und Verwendung von Easy-Mark Plus erhalten Sie unter www.panduit.com oder von der Panduit Identification Technical Support Group.

Besuchen Sie die Panduit-Website für die aktuellste MP200-Firmware-Aktualisierungsdatei und Anweisungen.

🔗 „Kontaktinformationen des technischen Supports“

Anfang

Technische Daten

**Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus**

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten



Symbolliste

Technischer Support

Fehlerbehebung

■ Meldungen

In diesem Abschnitt werden die Behebungsmaßnahmen beschrieben, die zu ergreifen sind, wenn eine der folgenden Meldungen im Display erscheint.

Batterie prüfen Akku laden!	Der Akku ist erschöpft. Schließen Sie das Netzgerät am Drucker an und laden Sie die Batterie. Für Details siehe  „Laden des Lithium-Ionen-Akkus“
Batterie prüfen Alkali ersetzen	Die Batterien sind leer. Schalten Sie das Gerät aus und ersetzen Sie alle Batterien mit neuen.
Abdeck. offen!	Die obere Abdeckung ist offen. Obere Abdeckung schließen.
Legen Band	Prüfen Sie, ob die Bandkassette eingelegt bzw. korrekt eingestellt ist. Für Details siehe  „Einlegen einer Bandkassette“
Bandkassette überprüfen	Das eingelegte Band wird nicht unterstützt. Legen Sie eine korrekte Kassette ein.
Keine weitere Sequenznr.!	Es können nur bis zu 2 Sequenznummern eingelegt werden.
Kein w. Barcode!	Es können nur bis zu 2 Barcodes eingelegt werden.
QR-CODE zu groß!	Ergreifen Sie eine der folgenden Maßnahmen: Verwenden Sie ein breiteres Band. Verringern Sie die Text- oder Zellengröße. Niedrigere „ECC-Stufe“.
Überhitzt!	Der Druckkopf ist überhitzt. Schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie die Bandkassette heraus und lassen Sie den Drucker dann abkühlen.
Schl. verstopft Abfall entfernen	Im Bandausgabeschacht befindet sich noch Band. Band entfernen.
Perf. Band entf.	Der Druckvorgang kann nicht gestartet werden, weil im Bandausgabeschacht noch abgeschnittenes Band vorhanden ist. Entfernen Sie das Band aus dem Bandausgabeschacht.

■ Probleme

Der Lithium-Ionen-Akku kann nicht geladen werden

Ist der Lithium-Ionen-Akku richtig eingelegt?
Vergewissern Sie sich, dass der Lithium-Ionen-Akku richtig eingelegt ist.

Ist das Netzgerät sicher angeschlossen?
Schließen Sie das Netzgerät und das Stromkabel fest am Netzgeräteanschluss des Druckers und das Netzgerät an der Steckdose an.

Das Band kann nicht richtig erkannt werden

Ist die Bandkassette richtig eingelegt?
Vergewissern Sie sich, dass die Bandkassette richtig eingelegt ist.

Ist das Etikett zum Erkennen der Bandkassette sauber?
Falls nicht, wischen Sie Schmutz mit einem weichen Tuch ab.

Ist der Erkennungssensor am Drucker sauber?
Falls nicht, wischen Sie Schmutz mit einem weichen Tuch ab.

HINWEIS

Wenden Sie sich an den Panduit Identification Technical Support, wenn keine der obigen Anleitungen das Problem gelöst hat oder andere als die oben genannten Symptome vorliegen.

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex











Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Teilebezeichnungen und Funktionen



1. Führt das Band zu und schneidet es dann ab.
2. Bandausgabeschacht
3. Drückt ein Etikett. Halten Sie  gedrückt und drücken Sie diese Taste, um mit einer Sonderdruckfunktion zu drucken.
4. Erstellen von Etiketten für Kabelmarkierungen. Halten Sie  gedrückt und drücken Sie diese Taste, um in den Komponentenmodus zu wechseln.
5. Zeichentasten. Sekundäre Zeichen können eingegeben werden, indem Sie  und diese Tasten gleichzeitig drücken.
6. Umschalttaste
7. Gibt ein Zeichen mit einem Akzent ein.
8. Feststelltaste
9. Erstellt ein Etikett mit Serialisierung. Halten Sie  gedrückt und drücken Sie diese Taste zum Erstellen von Etiketten mit erweiterter Serialisierung.
10. Erstellt ein Barcode-Etikett.
11. Gibt ein Symbol ein.
12. Cursortasten
13. Bestätigt die Einstellungen.
14. Fügt eine Seite hinzu. Halten Sie  gedrückt und drücken Sie diese Taste, um eine Vorschau des erstellten Etiketts anzuzeigen.
15. Legt die Ränder fest.
16. Legt die Bandlänge fest. Halten Sie  gedrückt und drücken Sie diese Taste, um den Text zu drehen.
17. Legt das Format und den Stil fest.
18. Ändert die Schriftgröße.
19. Leertaste
20. Erstellt ein Etiketten zum Umwickeln von Kabeln. Halten Sie  gedrückt und drücken Sie diese Taste, um ein Etikett zu erstellen, das wie ein Fähnchen um Kabel gewickelt wird.
21. Erstellt ein Bandetikett. Halten Sie  gedrückt und drücken Sie diese Taste, um in den vertikalen Modus zu wechseln.
22. Erstellt Etiketten mit unterschiedlichen Längen. Halten Sie  gedrückt und drücken Sie diese Taste, um in den Klemmenblockmodus zu wechseln.
23. Erstellt Etiketten für Patchpanel, 66-Block und 110-Block.
24. Löschen. Halten Sie  gedrückt und drücken Sie diese Taste, um den gesamten Text und/oder Einstellungen zu löschen.
25. Schaltet den Drucker ein und aus.
26. Zeigt das Setup-Menü an.
27. Speichert und ruft Etikettendateien auf.
28. Anzeigebereich.

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

**Teilebezeichnungen
und Funktionen**

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

■ Display



1. Kennzeichnungsmodus
2. Aktuelle Etikettenlänge und -breite
Die Einheit kann zwischen Zoll und cm umgeschaltet werden.
🔍 „Zoll/cm“
3. Feststelltaste AN
4. Seitennummer
5. Zeilennummer
6. Cursor
7. Etikett-Teilenummer
8. Akkustand
9. Schriftgröße
10. Cutter-Einstellung

Das Display zeigt die aktuellen Einstellungen und die von Ihnen eingegebenen Zeichen an.
Sie können die im Einstellungsbildschirm und im Menü angezeigte Sprache ändern.
🔍 „Sprache“

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

**Teilebezeichnungen
und Funktionen**

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Beginnen Sie hier

1. Einlegen des Lithium-Ionen-Akkus

Laden Sie den Lithium-Ionen-Akku (C52CE97010) vor der erstmaligen Verwendung des Druckers. Lesen Sie auch die in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen für den wiederaufladbaren Akku.

Einzelheiten zum Umgang mit dem Lithium-Ionen-Akku finden Sie in der mit dem Akku gelieferten Anleitung.


⚠️ WARNUNG

Achten Sie darauf, den dedizierten Lithium-Ionen-Akku (C52CE97010) zu verwenden. Die Verwendung eines anderen als des angegebenen Akkus bzw. einer anderen Batterie kann in Feuer, Explosion, Auslaufen, Überhitzung oder anderen Schäden resultieren.


⚠️ ACHTUNG

Befolgen Sie beim Entsorgen verbrauchter Batterien die einschlägigen Vorschriften.


1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung.



2. Legen Sie den Lithium-Ionen-Akku in der korrekten Ausrichtung ein.




3. Schließen Sie die Batterieabdeckung.



■ Laden des Lithium-Ionen-Akkus

Sie können den dedizierten Lithium-Ionen-Akku (C52CE97010) mit dem Drucker laden. Schließen Sie zum Laden des Akkus das Netzgerät an den Drucker an, während der Lithium-Ionen-Akku eingelegt ist.



HINWEIS

- Der Lithium-Ionen-Akku kann während des Druckens nicht geladen werden.
- Ersetzen Sie den Lithium-Ionen-Akku mit einem neuen, wenn er schnell erschöpft zu werden scheint.
- In den folgenden Fällen liegt wahrscheinlich ein Lade-, Akku- oder Batteriefehler vor. Wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal.
 - Die Lade-LED blinkt während des Ladevorgangs.
 - Das Laden des neuen Lithium-Ionen-Akkus dauert wesentlich länger als die geschätzte Ladezeit (weniger als 3 Stunden).

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex


Rahmen- und Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

■ Verwendung von Alkali-Batterien

Sie können anstelle des Lithium-Ionen-Akkus Alkali-Batterien verwenden. Legen Sie Alkali-Batterien mit der korrekten Ausrichtung ein, wenn Sie diese verwenden.




⚠ ACHTUNG

Wenn Sie bei Verwendung von Alkali-Batterien fortdauernd 30 Minuten gedruckt haben, lassen Sie den Drucker mindestens eine Stunde lang unbenutzt, um die Batterien abkühlen zu lassen.


■ Anschließen des Netzgeräts

Schließen Sie das Netzgerät an wie unten dargestellt.



■ Anschließen des Computers

1. Schließen Sie das USB-Kabel am Drucker an.
2. Schließen Sie den anderen Stecker des USB-Kabels am Computer an.



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten


Symbolliste

Technischer Support

2. Einlegen einer Bandkassette


⚠ ACHTUNG

- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie unbedingt die angegebene Bandkassette.
- Stellen Sie sicher, dass die obere Abdeckung fest geschlossen ist.
- Wenn Sie die obere Abdeckung geöffnet haben, während eine Bandkassette eingelegt ist, prüfen Sie vor Beginn der Bedienung, dass das Bandende in den Bandausgabeschacht eingeführt ist.
- Achten Sie darauf, das Etikett zum Erkennen der Bandkassette und den Sensor des Druckers sauber zu halten. Andernfalls wird Band möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß erkannt.
- Berühren Sie den Sensor nicht direkt mit Ihren Fingern.




1. Farbband bei Bedarf zurückspulen.

Verwenden Sie einen Bleistift oder Kugelschreiber.




3. Eine Bandkassette einlegen.

Führen Sie das Bandende in den Bandausgabeschacht ein.




2. Obere Abdeckung öffnen.

Obere Abdeckung



4. Obere Abdeckung schließen.



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex


Rahmen- und Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

3. Einschalten

1. Drücken Sie .



Abschaltautomatik

Wenn innerhalb von fünf Minuten keine Tastenbedienung erfolgt, schaltet sich der Drucker automatisch aus. (Die Zeichen, die Sie während der aktuellen Verwendung eingegeben haben, werden gespeichert.) Wenn der Drucker mit einem Computer verbunden ist und innerhalb von einer Stunde keine Tastenbedienung erfolgt, schaltet sich der Drucker automatisch aus.

■ Bandzufuhr

⚠ ACHTUNG

Achten Sie darauf, nach jedem Einlegen einer Bandkassette das Band zuzuführen.

1. Drücken Sie .

2. Wählen Sie eine Funktion mit / und drücken Sie dann .

Bandzufuhr

Führt das Band zu.

Zufuhr+Schnitt

Führt das Band zu und schneidet es ab.

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten


Symbolliste

Technischer Support


5. Etikett drucken

1. Drücken Sie .

Einstellen von Aut. Schneiden auf Aus

 „Aut. Schneiden“

Drucken mit Sonderdruckfunktionen

 „Druck vergröß.“

■ Überprüfen des Druckbilds +

1. Drücken Sie + .

Die Druckzeichenfolge durchläuft den gesamten Bildschirm.

Wenn die Vorschau endet, erscheint erneut der Bearbeitungsbildschirm.


ACHTUNG

- Stecken Sie Ihre Finger nicht in den Bandausgangsschacht.
- Ziehen Sie nicht am Band, bevor der Druckvorgang abgeschlossen ist.

Vorsicht

- Wenn die Bandkassette nicht eingelegt oder inkorrekt eingestellt ist, erscheint im Display die Meldung „Legen Band“.
- Die im Display angezeigte Länge des Etiketts ist nur ein Richtwert und stimmt u. U. nicht genau mit der Länge des gedruckten Etiketts überein.

HINWEIS

- Drücken Sie zum Abbrechen des Druckvorgangs .
- Je nach Ihrer Randeinstellung bzw. dem Etikettentyp, kann vor dem Drucken Band zugeführt und abgeschnitten werden.

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

6. Etiketten anbringen

1. Ziehen Sie die Schutzfolie ab.



2. Bringen Sie das Etikett an und reiben Sie es kräftig.




⚠ ACHTUNG

Je nach der Umgebung, in der Sie Etiketten verwenden und der Art der Klebefläche, können sich Etiketten ablösen oder verfärben und der Klebstoff kann an der Klebefläche haften bleiben oder sie beschädigen. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung von der Umgebung und der Art der Klebefläche. Panduit Corp. übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste durch die oben aufgeführten Sachverhalte.

7. Gerät ausschalten

1. Drücken Sie .

Die Zeichen, die Sie bei der aktuellen Verwendung eingegeben haben, bleiben auch nach dem Ausschalten des Druckers gespeichert. Sie werden beim erneuten Einschalten angezeigt.



2. Öffnen Sie die Batterieabdeckung und nehmen Sie dann den Lithium-Ionen-Akku heraus.

Wenn das Netzgerät angeschlossen ist, trennen Sie es vom Drucker ab.

⚠ ACHTUNG

- Beim Ausschalten des Druckers wird die Meldung „Strom ist aus.“ angezeigt. Nehmen Sie den Lithium-Ionen-Akku nicht heraus und trennen Sie das Netzgerät nicht ab, bis diese Meldung erloschen ist.
- Wenn Sie den Drucker für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien (Lithium-Ionen-Akku oder Alkali-Batterien) heraus, trennen Sie das Netzgerät ab und nehmen Sie die Bandkassette aus dem Drucker.

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Reinigung

⚠ ACHTUNG

Schalten Sie vor der Reinigung den Drucker aus und entfernen Sie die Batterien.
Wenn das Netzgerät angeschlossen ist, trennen Sie das Netzgerätkabel vom Drucker ab.

Außen


Wischen Sie Schmutz mit einem weichen Tuch ab.
Verwenden Sie bei stärkerer Verschmutzung ein feuchtes Tuch.

⚠ ACHTUNG

Verwenden Sie nie Chemikalien oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner, Alkohol oder chemische Staubentferner.

Druckkopf

Reinigen Sie den Druckkopf mit einem Wattestäbchen.



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste






Technischer Support

Initialisieren der Einstellungen


Initialisieren Sie die Einstellungen, falls der Drucker nicht normal arbeitet. Beispielsweise wenn eine Störung des Displays vorliegt.

Vorsicht

Diese Funktion initialisiert die Einstellungen. Gehen Sie vor der Initialisierung äußerst vorsichtig vor. Der gesamte erstellte Text geht verloren und die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen werden auf ihre Standwerte zurückgesetzt.

1. Falls das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie , um es auszuschalten.
2. Halten Sie  +  gedrückt und drücken Sie .
3. Wenn eine Meldung erscheint, drücken Sie .
Die Einstellungen werden initialisiert.

HINWEIS

Drücken Sie zum Abbrechen der Initialisierung eine andere Taste als .

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

**Initialisieren der
Einstellungen**

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten


Symbolliste

Technischer Support


Etikettenfunktionen

Klicken Sie zum Anzeigen von Informationen wie zum Beispiel des Erstellungs- oder Einstellverfahrens auf die Abbildung des Etiketts, das Sie erstellen möchten, bzw. der Funktion, die Sie verwenden möchten.


Kennzeichnungsmodi




Kabelmarkierungsmodus




Komponentenmodus




Umwicklungsmodus




Fähnchenmodus




Bandmodus




Vertikaler Modus




Modus gemischte Länge




Klemmenblockmodus



Stecktafel-Etikett



66-Block-Etikett













110-Block-Etikett

- Anfang
- Technische Daten
- Verwenden des Druckers mit Easy-Mark Plus
- Fehlerbehebung
- Teilebezeichnungen und Funktionen
- Beginnen Sie hier
- Reinigung
- Initialisieren der Einstellungen
- Etikettenfunktionen**
- Tastenmenüindex
- Rahmen- und Tabellenlisten
- Symbolliste
- Technischer Support

Benutzerdefinierte Etiketten

Etikettenfunktionen



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Nützliche Funktionen



Etikettenfunktionen

Anfang
Technische Daten
Verwenden des Druckers mit Easy-Mark Plus
Fehlerbehebung
Teilebezeichnungen und Funktionen
Beginnen Sie hier
Reinigung
Initialisieren der Einstellungen
Etikettenfunktionen
Tastenmenüindex
Rahmen- und Tabellenlisten
Symbolliste
Technischer Support

Kabelmarkierungsmodus

Erstellen eines Etiketts mit sich wiederholendem Text



Sie können Text wiederholt drucken, so dass er unabhängig vom Blickwinkel, aus dem das Kabel betrachtet wird, immer sichtbar ist.

1. Drücken Sie



2. Geben Sie den Text ein und legen Sie die Schriftgröße, das Layout usw. fest.

HINWEIS

- Fügen Sie eine Spalte hinzu, um mit der Erstellung eines weiteren Etiketts fortzufahren, auf dem sich wiederholender Text gedruckt wird.
- Die Textlänge, die auf ein Etikett gedruckt werden kann, hängt von der für den Text festgelegten Schriftgröße, der Zeilenanzahl usw. ab.
- Wenn für die Textausrichtung „Vert.2“ eingestellt ist, wird möglicherweise der Bildschirm zum Einstellen der Länge des Etiketts angezeigt.

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten



Symbolliste

Technischer Support

Erstellen von Etiketten mit selbstlaminierendem Endlosband

Verwenden Sie dedizierte selbstlaminierende Wicketiketten.

Dieses Etikettenband wird mit einem transparentem Film geliefert. Der Film kann um das Etikett gewickelt werden, um es vor Schmutz zu schützen.




1. **Geben Sie die Etikettenlänge ein und drücken Sie dann** .

Einstellbereich: 0,39 bis 39,36 Zoll (1 bis 99,99 cm)

2. **Geben Sie den Text ein.**

3. **Drücken Sie** .

HINWEIS

Der eingegebene Text kann mit  usw. bearbeitet werden.

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen**Etikettenfunktionen**

Tastenmenüindex


Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste




Technischer Support

Komponentenmodus

Erstellen von mehreren Etiketten mit unterschiedlichen Einstellungen gleichzeitig





Sie können mehrere Etiketten mit unterschiedlichen Einstellungen gleichzeitig erstellen.


1. Drücken Sie  + .
2. Geben Sie den Text für das erste Etikett ein und drücken Sie .
3. Geben Sie in einem neuen Block den Text für das zweite Etikett ein.

Wiederholen Sie diese Schritte für alle Etiketten, die Sie erstellen möchten.

HINWEIS


- Der eingegebene Text kann mit , , usw. bearbeitet werden.
- Wenn für die Textausrichtung „Vert.2“ eingestellt ist, wird möglicherweise der Bildschirm zum Einstellen der Länge des Etiketts angezeigt.





Bei Verwendung von selbstlaminierendem Endlosband




Sie können ein allgemeines Etikett mit selbstlaminierendem Endlosband erstellen.

Ex



1. Drücken Sie  + .
2. Geben Sie die Etikettenlänge ein und drücken Sie dann .
- Einstellbereich: 0,39 bis 39,36 Zoll (1 bis 99,99 cm)
3. Geben Sie den Text ein.
4. Drücken Sie .

HINWEIS

Der eingegebene Text kann mit  usw. bearbeitet werden.

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support


Umwicklungsmodus

Erstellen von Etiketten zum Umwickeln von Kabeln

FLAG
WRAP

Sie können Text wiederholt drucken, so dass er unabhängig vom Blickwinkel, aus dem das Kabel betrachtet wird, immer sichtbar ist.

Ex



1. Drücken Sie .

2. Wählen Sie den Längentyp mit / und drücken Sie dann .

In diesem Beispiel wählen wir „Länge“.


AWG: Stellt die Länge gemäß den AWG-Drahtgrößenstandards ein.



Durch.: Legt die Länge nach Kabeldurchmesser fest. (Einstellbereich: 0,10 bis 5,91 Zoll (0,25 bis 15,00 cm))

Länge: Legt die Länge nach Etikettlänge fest.

3. Geben Sie die Etikettenlänge ein und drücken Sie dann .

Einstellbereich: 0,39 bis 39,36 Zoll (1 bis 99,99 cm)



4. Wählen Sie für den zu wiederholenden Text An oder Aus mit / und drücken Sie dann .

In diesem Beispiel wählen wir „An“.

An	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162
Aus	1162						

5. Wählen Sie den Randtyp mit / und drücken Sie dann .

In diesem Beispiel wählen wir „Lang“.

6. Geben Sie den Text ein.

7. Drücken Sie .

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex


Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste



Technischer Support

Fähnchenmodus

Erstellen von Etiketten, die Kabel wie eine Fahne umwickeln



Diese Art von Etikett erleichtert die Unterscheidung von Kabeln, weil der Fahnteil des um das Kabel gewickelten Etiketts gut sichtbar ist.



1. Drücken Sie + .

2. Wählen Sie die Einstellmethode für die Abstandslänge mit / und drücken Sie dann .

In diesem Beispiel wählen wir „Länge“.

AWG: Stellt die Länge gemäß den AWG-Drahtgrößenstandards ein.

Durch.: Legt die Länge nach Kabeldurchmesser fest.
(Einstellbereich: 0,10 bis 5,91 Zoll (0,25 bis 15,00 cm))

Länge: Legt die Länge nach Abstandslänge fest.

3. Geben Sie die Abstandslänge ein und drücken Sie dann .

Einstellbereich: 0,10 bis 11,81 Zoll (0,25 bis 30,00 cm)

4. Geben Sie die Textlänge ein und drücken Sie dann .

Einstellbereich: 0,10 bis 11,81 Zoll (0,25 bis 30,00 cm)

5. Wählen Sie den Trennzeichentyp mit / und drücken Sie dann .

In diesem Beispiel wählen wir „Linie“.

6. Wählen Sie die Ausrichtung mit / und drücken Sie dann .

In diesem Beispiel wählen wir „Hori.2“.

Hori.1	<table><tr><td>USB A001</td><td>USB A001</td></tr></table>	USB A001	USB A001
USB A001	USB A001		
Hori.2	<table><tr><td>USB A001</td><td>A001</td></tr></table>	USB A001	A001
USB A001	A001		
Vert.1	<table><tr><td>USB A001</td><td>USB A001</td></tr></table>	USB A001	USB A001
USB A001	USB A001		
Vert.2	<table><tr><td>USB A001</td><td>1001</td></tr></table>	USB A001	1001
USB A001	1001		
Vert.3	<table><tr><td>USB A001</td><td>USB A001</td></tr></table>	USB A001	USB A001
USB A001	USB A001		
Vert.4	<table><tr><td>USB A001</td><td>A001</td></tr></table>	USB A001	A001
USB A001	A001		

7. Geben Sie die Text von Block 1 ein und drücken Sie dann .

8. Geben Sie den Text von Block 2 ein.

9. Drücken Sie .

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Bandmodus

Erstellen von Etiketten mit horizontalem

Text

Drucken Sie Etiketten mit horizontalem Text.

1. **Drücken Sie** .

2. **Geben Sie den Text ein.**

3. **Drücken Sie** .

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex


Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Vertikaler Modus

Erstellen von Etiketten mit vertikalem Text



Drucken Sie Etiketten mit vertikalem Text.

1. **Drücken Sie**  **+** .
2. **Geben Sie den Text ein.**
3. **Drücken Sie** .

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support



Modus gemischte Länge

Gleichzeitiges Erstellen von mehreren Etiketten

TERMINAL BLOCK
MIX-LEN

Sie können mehrere Etiketten unterschiedlicher Länge gleichzeitig erstellen.

Ex



1. Drücken Sie .

2. Wählen Sie die Etikettenlänge mit / und drücken Sie dann .

Auto: Passt die Etikettlänge automatisch an die Länge des Texts an.

Einst.: Legt die Etikettlänge fest.
Einstellbereich: 0,39 bis 39,36 Zoll
(1 bis 99,99 cm)

3. Geben Sie die Zahl der Etiketten ein und drücken Sie dann .

In diesem Beispiel geben wir „3“ ein.

4. Wählen Sie den Randtyp mit / und drücken Sie dann .

5. Wählen Sie die Ausrichtung mit / und drücken Sie dann .


In diesem Beispiel wählen wir „Hori.“

Hori.

Vert.1

Vert.2

6. Geben Sie „Cable“ ein drücken Sie dann .

Geben Sie den Text für andere Label in ähnlicher Weise ein und drücken Sie .

7. Drücken Sie .

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex


Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Klemmenblockmodus

Erstellen von Etiketten für einen Klemmenblock



Sie können für Klemmenblöcke optimierte Etiketten erstellen, indem Sie den Zeilenabstand und die Etikettenlänge einstellen.

1. Drücken Sie  + .

2. Wählen Sie den Längentyp und drücken Sie dann .

In diesem Beispiel wählen wir „Absatz“.

Absatz: Legt die Länge nach Zeilenabstand fest.

Etik.: Legt die Länge nach Etikettlänge fest.

3. Geben Sie den Zeilenabstand ein und drücken Sie dann .

4. Geben Sie die Anzahl der Klemmen ein und drücken Sie dann .

In diesem Beispiel geben wir „03“ ein.

5. Wählen Sie den Trennzeichentyp mit / und drücken Sie dann .

In diesem Beispiel wählen wir „Linie“.

6. Wählen Sie die Ausrichtung mit / und drücken Sie dann .

In diesem Beispiel wählen wir „Vert.2“.

Hori.

607A	608A	609A
------	------	------

Vert.1

607A	608A	609A
------	------	------

Vert.2

607A	608A	609A
------	------	------

7. Geben Sie den Text ein.

8. Drücken Sie .

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support


Netzwerkmodus

Erstellen von Etiketten für ein Patchpanel


NETWORK

Sie können optimale Etiketten für Ihre Stecktafel erstellen, indem sie die Etikettlänge und Anzahl der Ports einstellen.

Ex



1. Drücken Sie **NETWORK**.
2. Wählen Sie „P.Pan/F.Plate“ mit / und drücken Sie dann .
3. Wählen Sie den Längentyp mit / und drücken Sie dann .
In diesem Beispiel wählen wir „Häfen“.
Häfen: Legt die Länge nach Portlänge fest.
Etik.: Legt die Länge nach Etikettlänge fest.
4. Geben Sie die Portlänge ein und drücken Sie dann .
Einstellbereich: 0,10 bis 11,81 Zoll (0,25 bis 30,00 cm)
5. Geben Sie die Anzahl der Ports ein und drücken Sie dann .
In diesem Beispiel geben wir „3“ ein.
Einstellbereich: 1 bis 50



6. Wählen Sie den Trennzeichentyp mit / und drücken Sie dann .
In diesem Beispiel wählen wir „Linie“.
7. Wählen Sie die Ausrichtung mit / und drücken Sie dann .
In diesem Beispiel wählen wir „Hori.“.
Hori.

607A	608A	609A
------	------	------

Vert.1

607A	608A	609A
------	------	------

Vert.2

607A	608A	609A
------	------	------
8. Geben Sie den Text ein.
Sie können Etiketten mit Sequenznummern erstellen.
Für Details siehe „Erstellen von Etiketten mit erweiterter Serialisierung“
9. Drücken Sie .

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex



Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Erstellen von Etiketten für 66-Block NETWORK

Sie können Etiketten für 66-Block erstellen, so dass eine enorme Zahl von Anschlüssen leicht identifizierbar ist.



1. Drücken Sie NETWORK.
2. Wählen Sie „66-Block“ mit ↶/↷ und drücken Sie dann ENTER.
3. Wählen Sie den Längentyp mit ↶/↷ und drücken Sie dann ENTER.
In diesem Beispiel wählen wir „Häfen“.
Häfen: Legt die Länge nach Portlänge fest.
Etik.: Legt die Länge nach Etikettlänge fest.
4. Geben Sie die Portlänge ein und drücken Sie dann ENTER.
Einstellbereich: 0,10 bis 11,81 Zoll (0,25 bis 30,00 cm)
5. Geben Sie die Anzahl der Ports ein und drücken Sie dann ENTER.
In diesem Beispiel geben wir „4“ ein.
Einstellbereich: 1 bis 50

6. Wählen Sie den Trennzeichentyp mit ↶/↷ und drücken Sie dann ENTER.
In diesem Beispiel wählen wir „Linie“.
7. Wählen Sie die Ausrichtung mit ↶/↷ und drücken Sie dann ENTER.
In diesem Beispiel wählen wir „Hori.“.
Hori. 607A 608A 609A
Vert.1 607A 608A 609A
Vert.2 607A 608A 609A
8. Geben Sie den Text ein.
Sie können Etiketten mit Sequenznummern erstellen.
Für Details siehe „Erstellen von Etiketten mit erweiterter Serialisierung“
9. Drücken Sie PRINT.

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support


Erstellen von Etiketten für 110-Block

NETWORK

Sie können Etiketten erstellen, die das Erkennen der Nummern für die an einen 110-Block angeschlossenen Drähte oder Stifte auf einen Blick ermöglichen.

Ex

Oberer Zähler					
1	4	8	12	16	20
25	28	32	36	48	44
Unterer Zähler					
24	48	44	48	44	48



- Drücken Sie **NETWORK**.
- Wählen Sie „110-Block“ mit **▲/▼** und drücken Sie dann **ENTER**.
- Wählen Sie den Blocktyp mit **▲/▼** und drücken Sie dann **ENTER**.

In diesem Beispiel wählen wir „4 Paar“.

Leer: Erstellt eine Tabelle mit zwei Zeilen und einer Spalte.

- Wählen Sie den Texttyp mit **▲/▼** und drücken Sie dann **ENTER**.

In diesem Beispiel wählen wir „Stifte“.

1	4	8
25	28	32

Stifte

1	2
7	8

Serie

Leer

- Geben Sie den oberen Zähler ein und drücken Sie dann **ENTER**.
In diesem Beispiel geben wir „1“ ein.
- Geben Sie den unteren Zähler ein und drücken Sie dann **ENTER**.
In diesem Beispiel wird automatisch „25“ eingegeben.
- Geben Sie die Etikettenlänge ein und drücken Sie dann **ENTER**.
Einstellbereich: 0,39 bis 39,36 Zoll (1 bis 99,99 cm)
- Drücken Sie **EXIT**.

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Benutzerdefinierte Etiketten

Erstellen von Barcodeetiketten



HINWEIS

- Abhängig von dem Etikettentyp, den Sie erstellen, können Sie einen Barcode möglicherweise nicht hinzufügen.
- In ein Etikett können nur bis zu zwei Barcodes eingefügt werden.

Unterstützte Barcodearten:

EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

1. Drücken Sie
2. Wählen Sie eine Option mit / und drücken Sie .
- Gehen Sie zu den nächsten Optionen weiter, bis die Einstellung abgeschlossen ist.
3. Geben Sie die alphanumerischen Zeichen für den Barcode ein und drücken Sie dann .
4. Drücken Sie .

Erstellen von Etiketten mit Symbol



1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie eine Kategorie mit / und drücken Sie .
3. Wählen Sie ein Symbol mit / und drücken Sie .
4. Drücken Sie .

HINWEIS

Angaben zu verfügbaren Symbolen finden Sie unter „Symbolliste“

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten


Symbolliste

Technischer Support

Erstellen von serialisierten EtikettenADV.
123 SERIAL

Es können bis zu vier Stellen, einschließlich Ziffern (0 bis 9) oder Buchstaben (A bis Z), eingegeben werden.

HINWEIS



Der Druckvorgang wird auch dann nicht von der nächsten fortlaufenden Nummer fortgesetzt, wenn die Taste  nach Abschluss des Druckvorgangs erneut gedrückt wird. Der Druckvorgang beginnt mit dem ersten Etikettensatz in der Zahlenfolge. Um ab der nächsten fortlaufenden Nummer zu drucken, setzen Sie den Startwert des ersten Etiketts auf die nächste fortlaufende Nummer zurück.

Ex


0001

0003


0005

- Drücken Sie** .
- Geben Sie einen Anfangswert für die fortlaufenden Nummern ein und drücken Sie dann** .


In diesem Beispiel geben wir „0001“ ein.

- Geben Sie einen Endwert für die fortlaufenden Nummern ein und drücken Sie dann** .

In diesem Beispiel geben wir „0005“ ein.








- Geben Sie den Inkrementwert ein und drücken Sie dann** .

In diesem Beispiel geben wir „2“ ein.




- Drücken Sie** .

Es wird ein Etikettensatz gedruckt.

■ Erstellen von serialisierten Etiketten mit Kopien

- Stellen Sie die fortlaufenden Nummern ein.**
 „Erstellen von serialisierten Etiketten“
- Drücken Sie**  + .
- Wählen Sie „Kopien drucken“ mit**  /  **und drücken Sie dann** .
- Geben Sie die Zahl der zu druckenden Kopien ein und drücken Sie dann** .


In diesem Beispiel geben wir „2“ ein.

- Wählen Sie „Druck starten?“ mit**  /  **und drücken Sie dann** .

Der Druckvorgang beginnt.

HINWEIS

Wenn „Sortieren“ unter „Kopien drucken“ auf „Ja“ gesetzt ist, werden die Etiketten sortiert und gedruckt.

 „Erstellen von serialisierten Etiketten mit der Sortierfunktion“

Ex

0001

0001

0003

0003

0005

0005

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen**Etikettenfunktionen**

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

■ Erstellen von serialisierten Etiketten mit der Sortierfunktion

Wenn Sie serialisierte Etiketten mit Kopien drucken, kann die Reihenfolge der Etiketten geändert werden. Die Standardeinstellung der Funktion „Sortieren“ ist „Nein“.









Beispiel: Bei der Einstellung Start: 1, Ende: 3, Stufe: 1 werden die Etiketten in drei Sätzen gedruckt.

Sortieren: Nein

1	1	1	2	2	2	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sortieren: Ja

1	2	3	1	2	3	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. Drücken Sie  + .
2. Wählen Sie „Sortieren“ mit / und drücken Sie .
3. Wählen Sie „Ja“ mit / und drücken Sie .

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen**Etikettenfunktionen**

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste


Technischer Support

Erstellen von Etiketten mit erweiterter Serialisierung



Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine Serialisierung über mehrere Seiten eines Etikett erstellen.

Ex



1. Erstellen Sie Blöcke.

In diesem Beispiel haben wir drei Seiten erstellt.
 „Seite hinzufügen“

2. Drücken Sie + .

3. Geben Sie einen Anfangswert für die Seriennummern ein und drücken Sie dann .

In diesem Beispiel geben wir „CN01“ ein.
 Block 2 und Block 3 werden automatisch
 Seriennummern zugeordnet.

4. Wählen Sie die Zahl der Wiederholungen mit / und drücken Sie dann .

In diesem Beispiel wählen wir „1-mal“.

5. Drücken Sie .

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen**Etikettenfunktionen**

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Einstellen von Format und Stil (Textoptionen-Menü)

TEXT OPTIONS

Einstellverfahren

1. Positionieren Sie den Cursor.

Positionieren Sie den Cursor links neben den Zeichen, auf die Sie eine Funktion anwenden möchten. Wenn Sie eine Funktion auf eine bestimmte Zeile bzw. einen bestimmten Block anwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass sich der Cursor in der Zeile bzw. dem Block befindet.

2. Drücken Sie .

Beispiel: Für den Stil „Fett & Kursiv“


3. Wählen Sie „Fett & Kursiv“ mit / und drücken Sie .

4. Wählen Sie „F + K“ mit / und drücken Sie .

5. Wählen Sie mit / einen Bereich, auf den Sie die Funktion anwenden möchten, und drücken Sie .

Bei der Auswahl von „Zeichen“ wird die Funktion auf alle Zeichen rechts neben dem Cursor angewandt.

HINWEIS

Die beim Drücken von  angezeigten Einstellpunkte variieren je nach dem Etikettentyp, den Sie erstellen.

Textoptionen-Menü

Sie können Ihr Etikett anhand der folgenden Einstellungen individuell anpassen.

Layout

Links, Zentriert, Bündig, Rechts

Passt das Layout bei Verwendung mehrerer Zeilen an.

Rahmen&Tabelle

Dekoriert den Text mit einem Rahmen oder fügt eine Tabelle ein.

Format

Umrahmt, Normal, Schatten, S+U

Wendet ein Zeichenformat auf den Text an.

Zeichenabstand

Keine, Eng, Normal, Breit

Legt den Abstand zwischen Zeichen fest.

Rahmen & Linie

Durchgest., Unterstr., Keine, Rahmen, Rahm. rund

Umrahmt, unterstreicht den Text usw.

Zeichen breite

Kleiner, Klein, Eng, Normal, Breit

Ermöglicht Ihnen das Ändern der Breite oder Höhe von Zeichen.

Wechselt
zur
nächsten
Menüseite



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Fett & Kursiv

Kursiv, Normal, Fett, F+K

Ändert den Text in fett oder kursiv um.

Länge

Diese Einstellung hat dieselbe Wirkung wie das Drücken von



„Einstellen der Etikettlänge“

Ränder

Diese Einstellung hat dieselbe Wirkung wie das Drücken von




„Einstellen der Ränder“

Vertikal

|AB|A,|A B|,|AB|AB

Legt die Ausrichtung des Texts fest.



Schriftgröße

Diese Einstellung hat dieselbe Wirkung wie das Drücken von



„Ändern der Schriftgröße“

Wechselt
zur vorigen
Menüseite



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support


Ändern der Schriftgröße

FONT SIZE

Die Schriftgröße wird automatisch an den Text im Etikettenbereich angepasst. Je mehr Text in einem festgelegten Bereich eingegeben wird, desto kleiner wird der Text automatisch. Wenn Text gelöscht wird, erhöht sich die Textgröße automatisch.

Ändern der Schriftgröße aus den Vorlagen

Ändern der Schriftgröße für ein Etikett mit einer Textzeile

Drücken Sie  um aus einer Vorlage auszuwählen. Wenn Sie mehrmals auf  drücken, werden alle Optionen durchlaufen.

Ändern der Schriftgröße für ein Etikett mit mehr als einer Textzeile

Wenn Sie  drücken, wird die Anzahl der von Ihnen erstellten Zeilen angezeigt und Sie können aus einer Vorlage auswählen. Wenn Sie mehrmals auf  drücken, werden alle Optionen durchlaufen.

HINWEIS

Abhängig von dem Etikettentyp, den Sie erstellen, können Sie die Schriftgröße möglicherweise nicht ändern.

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen**Etikettenfunktionen**


Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Ändern der Textausrichtung



Ändert die Textausrichtung zu vertikal oder horizontal.

HINWEIS

Abhängig von dem Etikettentyp, den Sie erstellen, können Sie die Textausrichtung möglicherweise nicht ändern.

1. Drücken Sie + .

Bei jedem Drücken von  +  wird die Einstellung zwischen „Horizontal“ und „Vertikal“ umgeschaltet.

Horizontal 

Vertikal 

HINWEIS

Die einstellbaren Optionen variieren je nach dem Etikettentyp, den Sie erstellen.

Einstellen der Etikettlänge



Sie können die Länge des Etiketts oder Blocks festlegen.

HINWEIS

Beim Erstellen eines Spezialetiketts können Sie die Länge erneut festlegen.

Nach dem Drücken von  werden Einstellungspunkte für Spezialetiketten angezeigt.

1. Drücken Sie .

2. Wählen Sie die Einstellmethode für die Länge mit / und drücken Sie .

Auto: Passt die Etikettlänge automatisch an die Länge des Texts an.

Einstellen: Legt die Etikettlänge fest.
Einstellbereich: 0,39 bis 39,36 Zoll (1 bis 99,99 cm)

3. Wählen Sie die Ausrichtung für den Text mit / und drücken Sie .

Links, Zentriert, Bündig, Rechts

Einstellen der Ränder



Legt den linken und rechten Rand fest.

HINWEIS

Abhängig von dem Etikettentyp, den Sie erstellen, können Sie die Ränder möglicherweise nicht einstellen.

1. Drücken Sie .

2. Wählen Sie den Randtyp mit / und drücken Sie .

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen**Etikettenfunktionen**

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Seite hinzufügen

PRINT PREVIEW
PAGE

Durch die Gliederung des Textes in Blöcke können Sie das Format und die Anzahl der Zeilen blockweise ändern.

Display

```
01 1 Cable
  2 #101
02 1 USB No.1
  2 USB No.2
```

Etik.

```
Cable  USB No.1
#101   USB No.2
```

Block 1 Block 2

1. Drücken Sie

PRINT PREVIEW
PAGE

Ab dem Zeichen neben dem Cursor wird ein neuer Block begonnen.

```
01 1 Cable
  2 #101|
```

→

```
01 1 Cable
  2 #101
02 1 |
```

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

■ Druck vergröß.

Sie können ein Etikett erstellen, das größer als die Breite eines einzelnen Etiketts ist.
Drucken Sie den erstellten Inhalt getrennt auf mehrere Etiketten und fügen Sie sie dann zusammen, um sie als ein einziges Etikett zu verwenden.



1. Drücken Sie + .
2. Wählen Sie „Druck vergröß.“ mit / und drücken Sie .
3. Wählen Sie „*2 mal“ mit / und drücken Sie .
4. Wählen Sie „2/2“ mit / und drücken Sie .
5. Wählen Sie „Druck starten?“ mit / und drücken Sie .

Der Druckvorgang beginnt.

HINWEIS

Die Funktion bleibt auch nach dem Drucken aktiviert. Wählen Sie zum Deaktivieren der Funktion „Aus“.

■ Spiegelverk.



1. Drücken Sie + .
2. Wählen Sie „Spiegelverk.“ mit / und drücken Sie .
3. Wählen Sie „An“ mit / und drücken Sie .
4. Wählen Sie „Druck starten?“ mit / und drücken Sie .

Der Druckvorgang beginnt.

HINWEIS

Die Funktion bleibt auch nach dem Drucken aktiviert. Wählen Sie zum Deaktivieren der Funktion „Aus“.

■ Kopien drucken



1. Drücken Sie + .
2. Wählen Sie „Kopien drucken“ mit / und drücken Sie .
3. Geben Sie die Zahl der zu druckenden Kopien ein und drücken Sie dann .
4. Wählen Sie „Druck starten?“ mit / und drücken Sie .

Der Druckvorgang beginnt.

HINWEIS

Die Funktion bleibt auch nach dem Drucken aktiviert. Stellen Sie zum Deaktivieren der Funktion die Zahl von Kopien drucken auf „1“.

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Speichern von häufig verwendeten Etiketten



Wenn Sie häufig verwendete Etiketten speichern, können Sie sie bei Bedarf leicht aufrufen und erneut drucken. Es können nur bis zu 100 Etiketten gespeichert werden.

■ Speichern eines Etiketts

1. Drücken Sie
2. Wählen Sie „Speichern“ mit / und drücken Sie .
3. Wählen Sie eine verfügbare Nummer mit / oder den Zifferntasten und drücken Sie dann .
Der Bildschirm zur Eingabe des Dateinamens wird angezeigt.
4. Geben Sie einen Dateinamen an und drücken Sie .
Der Dateiname darf bis zu 10 Zeichen umfassen. Die folgenden Zeichen können verwendet werden.
0 bis 9, A bis Z, a bis z, Leerzeichen, ! @ # \$ % ^ & * () - = + [] { } ; : ' " , . < > / ? \ ` ~ | _
Der Bestätigungsbildschirm für die Registrierung wird angezeigt.
5. Bestätigen Sie die Registrierungsnummer und drücken Sie dann .

■ Aufrufen des gespeicherten Etiketts

1. Drücken Sie
2. Wählen Sie „Aufrufen“ mit / und drücken Sie .
3. Wählen Sie einen Dateinamen mit / oder den Zifferntasten und drücken Sie .
Der Bestätigungsbildschirm für den Aufruf wird angezeigt.
4. Bestätigen Sie den Dateinamen und drücken Sie dann .

HINWEIS

In der Datei werden Informationen zum Etikett, einschließlich zum verwendeten Band, gespeichert. Wenn sich die Spezifikationen des im Drucker eingelegten Bandes von den in der abzurufenden Datei gespeicherten Bandinformationen unterscheiden, z. B. der Bandtyp usw., wird eine Fehlermeldung angezeigt. Legen Sie in diesem Fall ein Band ein, das mit den Informationen in der gespeicherten Datei übereinstimmt.

■ Löschen des gespeicherten Etiketts

1. Drücken Sie
2. Wählen Sie „Löschen“ mit / und drücken Sie .
3. Wählen Sie einen Dateinamen mit / oder den Zifferntasten und drücken Sie .
Der Bestätigungsbildschirm für den Löschvorgang wird angezeigt.
4. Bestätigen Sie den Dateinamen und drücken Sie dann .

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Ändern der Druckereinstellungen



Aut. Schneiden

Aut. Schneiden:

Legt fest, ob automatisch geschnitten werden soll oder nicht.

Halbschnitt:

Wenn „Aut. Schneiden“ auf „An“ gesetzt ist, ist die Funktion „Halbschnitt“ verfügbar. „Halbschnitt“ schneidet nur durch das Etikettenmaterial, nicht jedoch das Trägermaterial, damit sich das Etikett leicht abziehen lässt.

Druckdichte

Legt die Druckdichte fest.

Die Druckdichte kann bei Bedarf angepasst werden, um die Druckqualität zu verbessern.

Drop stop

Diese Funktion hält gedruckte Etiketten an Ort und Stelle, bis sie entfernt werden. Nach dem Entfernen wird das nächste Etikett automatisch gedruckt. Diese Pausenfunktion verhindert, dass gedruckte Etiketten aus dem Drucker fallen, und sorgt dafür, dass sie sich später einfacher entnehmen lassen.

Beim Drucken mehrerer Kopien, beginnt das Drucken des zweiten oder nachfolgender Etiketten jedes Mal, wenn Sie ein gedrucktes Etikett entnehmen.

Diese Funktion ist nur bei einer Etikettenlänge von 1,1 Zoll (28 mm) oder mehr verfügbar und wenn „Aut. Schneiden“ auf „An“ und „Halbschnitt“ auf „Aus“ eingestellt ist.

HINWEIS

Wenn Sie fortlaufend mit aktivierter Drop-Stop-Funktion drucken, wird der Druck möglicherweise nicht automatisch fortgesetzt, nachdem Sie das gedruckte Band entnommen haben. Öffnen und schließen Sie in diesem Fall die obere Abdeckung und wählen Sie „Druckneustart“.

Hintergr.licht

Stellt die Hintergrundbeleuchtung des Displays auf „An“ oder „Aus“.

Sprache

Sie können eine der folgenden Anzeigesprachen für das Display wählen:

Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português-Br, Português-EU, Suomi, Svenska, Türkçe








Zoll/cm

Die Längeneinheit zur Angabe der Etikettengröße ist zwischen Zoll und cm umschaltbar.

HINWEIS

Fassung: Die Firmware-Versionsnnummer des Druckers.

Einstellverfahren

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie die gewünschte Funktion mit / und drücken Sie .
3. Wählen Sie den gewünschten Punkt mit / und drücken Sie .

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Tastenmenüindex

Klicken Sie auf die blau umrandeten Tasten, um die Seite mit der Menüliste anzuzeigen.



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Zufuhr und Schnitt



Mehrfachdruck



Sonderdruck

- Druck vergröß.
- Kopien drucken
- Spiegelverk.
- Sortieren
- Druck starten?

Druck vergröß.

- Aus
- *2 mal
- *3 mal
- *4 mal
- *5 mal
- *6 mal

Kopien wiederh.

- Zahl der zu druckenden Kopien eingeben

Spiegelverk.

- An
- Aus

*2 mal

- 2/2
- 1/2
- 1/2

*3 mal

- 3/3
- 1/3
- 1/3
- 1/3

*4 mal

- 4/4
- 1/4
- 1/4
- 1/4
- 1/4

*5 mal

- 5/5
- 1/5
- 1/5
- 1/5
- 1/5
- 1/5

*6 mal

- 6/6
- 1/6
- 1/6
- 1/6
- 1/6
- 1/6
- 1/6

HINWEIS

Die beim Drücken von + angezeigten Einstellpunkte variieren je nach dem Etikettentyp, den Sie erstellen.

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und Tabellenlisten


Symbolliste

Technischer Support

Serialisieren



Erweiterte Serialisierung



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Barcode 1



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Barcode 2



Wechselt
zur vorigen
Menüseite



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten


Symbolliste

Technischer Support


Ränder




HINWEIS

Die beim Drücken von  angezeigten Einstellpunkte variieren je nach dem Etikettentyp, den Sie erstellen.

Länge



HINWEIS

Die beim Drücken von  angezeigten Einstellpunkte variieren je nach dem Etikettentyp, den Sie erstellen.

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten


Symbolliste

Technischer Support

Textoptionen 1



HINWEIS

Die beim Drücken von  angezeigten Einstellungspunkte variieren je nach dem Etikettentyp, den Sie erstellen.

Wechselt
zur
nächsten
Menüseite



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Textoptionen 2



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support


Textoptionen 3




Wechselt
zur vorigen
Menüseite

- Anfang
- Technische Daten
- Verwenden des Druckers mit Easy-Mark Plus
- Fehlerbehebung
- Teilebezeichnungen und Funktionen
- Beginnen Sie hier
- Reinigung
- Initialisieren der Einstellungen
- Etikettenfunktionen
- Tastenmenüindex**
- Rahmen- und Tabellenlisten
- Symbolliste
- Technischer Support

Umwicklung



Fähnchen



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten


Symbolliste

Technischer Support

Gemischte Länge



Klemmenblock



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten


Symbolliste

Technischer Support

Patchpanel



66-Block



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

110-Block



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Löschen



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Setup-Menü 1



Wechselt
zur
nächsten
Menüseite



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Setup-Menü 2



Wechselt
zur vorigen
Menüseite



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen


Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Dateispeichermenü



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Akzent

A	Á À Â Ã Ä Å Æ Ā Ḃ Ǻ
C	Ç Č Ć Ć
D	Đ Ď
E	É È Ě Ê Æ Ø Ē Ė Ę Ě Ě
G	Ġ Ģ Ģ
H	Ĥ
I	Í Î Ï Ì Ĳ Ī Ĭ Ĩ
K	Ḳ
L	Ł Ł Ł Ł Ł
N	Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ
O	Ó Ô Æ Õ Ò Ö Ø Ő Ō Ɔ
P	Ṗ
R	Ř Ř
S	Š Š Š
T	Ť Ţ Ƨ
U	Ú Ü Ù Û Ů Ű Ū Ṳ Ṳ
W	Ŵ
Y	Ý Ÿ Ŷ
Z	Ž Ž Ž Ʒ

a	á à â ã ä å æ ȁ ā ȡ ǻ
c	ç ć č ċ
d	ð đ d'
e	é è ě ê œ æ ē ę è ě
g	ɡ ɡ ǵ
h	ħ
i	í î ï ì ij ī ĭ ĩ
k	ḵ
l	ł ł ł ł ł
n	ñ ñ ȳ ń ȳ 'n
o	ó ô œ õ ò ö ø ȳ ő ō Ɔ
p	ṑ
r	ř ř
s	ß š ś ș ŝ
t	ť ȳ Ƨ
u	ú ü ù û ů Ű Ū Ṳ Ṳ
w	ŵ
y	ý Ÿ ŷ
z	ž ž ž Ʒ
?	¿
!	¡

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex


Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Rahmen- und Tabellenlisten

Rahmen



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

**Rahmen- und
Tabellenlisten**

Symbolliste

Technischer Support

Tabelle



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

**Rahmen- und
Tabellenlisten**

Symbolliste

Technischer Support

■ Zahl

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ○ — 二
 ≡ I II III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix x ¹ ²
 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ⅓ ⅔

■ Büro



■ Schutzaurüst.



■ Verbot




■ Öffent.Schild.



■ Satzzeichen

... .. № © ® € TEL FAX ¶ ` ™ • ´ ¯ ~ § ♂ ♀ ° • † ‡

■ Versand



■ Warnung



■ Sonderzeichen



Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support

Kontaktinformationen des technischen Supports

Weiterer Support

Besuchen Sie www.panduit.com

Kostenlose Downloads

Pfad: Support / Download-Center / Software-Firmware für Drucker

- Ausführliches Benutzerhandbuch
- Ersatz-Schnellreferenzkarte
- Produktdatenblatt
- Produktspezifikation und Sicherheitsinformationen.

Garantieregistrierung

Pfad: Support / Produktregistrierung

Verwandte Produkte

- MP-Etikettenkassetten
- MP75-Drucker
- MP100-Drucker
- MP300-Drucker
- Easy-Mark Plus Labeling Software

Weltweiter Kundenservice

- CS@PANDUIT.COM
- USA und Kanada: 800-777-3300
- Europa, Naher Osten und Afrika: 44.20.8601.7200
- Lateinamerika: 52.33.3777.6000
- Asien-Pazifik-Region: 65.6305.7575

Panduit Technischer Support

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- **USA und Kanada: 1-866-871-4571**
- Europa: 31.546.580.452
- Lateinamerika: 52.33.3777.6000
- Asien-Pazifik-Region: 65.6379.6700

Anfang

Technische Daten

Verwenden des Druckers
mit Easy-Mark Plus

Fehlerbehebung

Teilebezeichnungen
und Funktionen

Beginnen Sie hier

Reinigung

Initialisieren der
Einstellungen

Etikettenfunktionen

Tastenmenüindex

Rahmen- und
Tabellenlisten

Symbolliste

Technischer Support