

## Sikkerhetskengellåser og sett

Sikkerhet er et sentralt element for å redusere risiko gjennom hele den fysiske infrastrukturen. Panduit introduserer nye ikke-ledende hengellåser med langt låshus, som er utformet spesifikt for bruk til lockout/tagout (fysisk sperring / visuell merking), for å bidra til å redusere elektrisk risiko og gi høy sikkerhet. Alle Panduits lockout-sett, lockout-stasjoner og gruppe-lockout-boksen inkluderer ikke-ledende hengellåser, som bidrar til å beskytte ansatte mot uventede farer, samtidig som lovpålagte krav og forskrifter for sikkerhet oppfylles. Panduit tilbyr også laminerte sikkerhetskengellåser av stål, for å gi fleksibel bruk. Disse inngår i en omfattende serie med produkter for sikkerhet og identifikasjon på arbeidsstedet, for å gi optimal sikkerhet på arbeidsplassen og bidra til overholdelse.



### Nøkkelegenskaper

### Fordeler

<b>Tilpassede alternativer</b>	Har alternativer for tilpasning av utforming, koding, farger og identifikasjon, for å få den riktige hengellåseløsningen for alle bruksområder.  Nytt alternativ for foto-ID gjør det mulig å tilpasse hengellåsen ved å inkludere en ansatts navn, bilde og bedriftslogo.
<b>Flere hengellåseutforminger tilgjengelige</b>	Omfattende serie med hengellåser gir fleksibel bruk og økt sikkerhet på arbeidsplassen.  Nye, kompakte hengellåser av aluminium kan brukes til sperring på områder med liten plass.
<b>Lockout-sett</b>	Utformet spesifikt for lockout-/tagout (fysisk sperring / visuell merking). Hvert sett inneholder et utvalg av enheter som vanligvis brukes av elektrikere, elektrikerserviceleverandører og vedlikeholds- og reparasjonspersonell, for å gi en komplett sperrerløsning.  Settene kan leveres med ikke-ledende hengellåser eller uten hengellåser, for å gjøre det mulig å bruke tilpassede hengellåser som passer til bruksområdet.

**ANSVARSBEGRENSNING:** Denne informasjonen er ment som veiledning for teknisk kvalifiserte personer. Informasjonen brukes etter lesernes eget skjønn og på egen risiko. Før bruk skal brukeren avgjøre om Panduit-produktet er egnet for det tiltenkte bruksområdet, og kjøperen påtar seg all risiko og alt ansvar i denne forbindelse.



Hengellåser med foto-ID



Kompakte hengellåser av aluminium



Lockout-sett

# Tilpassede hengellåser

Hengellåsene leveres med mange alternativer for tilpasning. Velg alternativer for utforming, koding, farger og identifikasjon for å få den riktige hengellåseløsningen for ditt bruksområde.

## Hengellåsutforminger



Ikke-ledende sikkerhengellås



Ikke-ledende sikkerhengellås med langt låshus



Hengellås av aluminium



Hengellås av aluminium med lang låsebøyle



Kompakt hengellås av aluminium



Hengellås av laminert stål



Hengellås av laminert stål med lang låsebøyle


## Nøkkelalternativer



Forskjellige nøkler



Samme nøkkel



Forskjellige nøkler og hovednøkkel



Samme nøkkel og hovednøkkel

## Fargealternativer



Rød



Gul



Blå



Grønn



Oransje



Svart



Lilla




Brun

## ID-alternativer


**NYTT!**




Hengellås med foto-ID



Forside



Bakside



Nøkkel

Gravert hengellås

\*Hengellåser av laminert stål leveres ikke i lilla og brunt. Foto-ID kun tilgjengelig for ikke-ledende hengellåser og ikke-ledende hengellåser med langt låshus. Gravering ikke tilgjengelig for hengellåser i laminert stål.

## Bestilling

Bestill dine tilpassede hengellåser ved å gå til [www.Panduit.com/safety](http://www.Panduit.com/safety) og fyll ut det interaktive PDF-bestillingsskjemaet. På dette nettstedet finner du også en komplett liste over tilgjengelige tilpasningsalternativer. Send utfylte skjemaer, bilder av ansatte, bedriftslogoer og andre filer som trengs for å lage dine tilpassede hengellåser, til [safety@Panduit.com](mailto:safety@Panduit.com). Er det noe du lurer på? Trenger du hjelp? Kontakt oss på:

☒ 1-800-777-3300

☒ [safety@Panduit.com](mailto:safety@Panduit.com)

🖱 [www.panduit.com/safety](http://www.panduit.com/safety)

## Ikke-ledende sikkerheshengelåser



PSL-8 og PSL-8-LB

Låshus og låsebøyle av aluminium, dekket med ikke-ledende vinyl, beskytter mot elektrisk skade og gir maksimal sikkerhet, spesielt ved anvendelse til lockout/tagout (fysisk sperring / visuell merking). Hengelåsen leveres med standard låshuslengde på 45,2 mm eller med ekstra langt låshus på 76,2 mm. Dette gjør det mulig å vise sikkerhetsmeldingen på hengelåsen på to språk.

Farge	Låshushøyde 45,2 mm	Låshushøyde 76,2 mm	Std. ant. i pk.
	Delenummer		
Svart	PSL-8BL	PSL-8BL-LB	1
Blå	PSL-8BU	PSL-8BU-LB	1
Grønn	PSL-8GR	PSL-8GR-LB	1
Oransje	PSL-8OR	PSL-8OR-LB	1
Rød	PSL-8	PSL-8-LB	1
Gul	PSL-8YL	PSL-8YL-LB	1
Lilla	PSL-8PU	PSL-8PU-LB	1
Brun	PSL-8BR	PSL-8BR-LB	1

## Hengelåser av aluminium



PSL-7 og PSL-7-LB



PSL-12

Solid låshus av aluminium med eloksert aluminiumfinish tåler ekstreme miljøforhold, for økt holdbarhet og korrosjonsresistens. Disse hengelåsene leveres med standard låshusstørrelse på 38,1 mm x 41,1 mm eller i ultrakompakt låshusstørrelse på 31,75 mm x 34,7 mm for lockout-operasjoner i områder med liten plass.

Farge	Låshushøyde 41,1 mm Låsebøylens høyde 25,4 mm	Låshushøyde 41,1 mm Låsebøylens høyde 76,2 mm	<b>NYTT!</b> Låshushøyde 41,1 mm Låsebøylens høyde 25,4 mm	Std. ant. i pk.
	Delenummer			
Svart	PSL-7BL	PSL-7BL-LS	PSL-12BL	1
Blå	PSL-7BU	PSL-7BU-LS	PSL-12BU	1
Grønn	PSL-7GR	PSL-7GR-LS	PSL-12GR	1
Oransje	PSL-7OR	PSL-7OR-LS	PSL-12OR	1
Rød	PSL-7	PSL-7-LS	PSL-12	1
Gul	PSL-7YL	PSL-7YL-LS	PSL-12YL	1
Lilla	PSL-7PU	PSL-7PU-LS	PSL-12PU	1
Brun	PSL-7BR	PSL-7BR-LS	PSL-12BR	1

## Hengelåser av laminert stål



PSL-6 og PSL-6-LB

Utformet med galvaniserte lag og låsebøyle av herdet stål med dobbel kulelåsemekanisme for å gi beskyttelse mot kutting, brekking og rusting, for maksimal holdbarhet og pålitelighet.

Farge	Låsebøylens høyde 19,1 mm	Låsebøylens høyde 50,8 mm	Std. ant. i pk.
	Delenummer		
Svart	PSL-6BL	PSL-6BL-LS	1
Blå	PSL-6BU	PSL-6BU-LS	1
Grønn	PSL-6GR	PSL-6GR-LS	1
Oransje	PSL-6OR	PSL-6OR-LS	1
Rød	PSL-6	PSL-6-LS	1
Gul	PSL-6YL	PSL-6YL-LS	1

## Spesialhengelåser



PSL-9 og PSL-9-LB



PSL-CS

Hengelåser for tøffe miljøer består av et solid låshus av messing med kromfinish og en låsebøyle av rustfritt stål, for bruk i tøffe vær- og miljøforhold. Hengelåser med fleksible låsebøyer muliggjør bevegelse av låshuset ved lukking av paneldøren.

Delenummer	Farge	Delenummer	Std. ant. i pk.
PSL-9	Sølv	Hengelås for tøffe miljøer, låsebøylens høyde 25,4 mm	1
PSL-9-LB	Sølv	Hengelås for tøffe miljøer, låsebøylens høyde 76,2 mm	1
PSL-CS	Rød	Hengelås med fleksibel låsebøyle, låsebøylens høyde 127,0 mm	1

## Lockout-sett for elektrikere



PSL-PK-EAP

Delenummer	Artikkelbeskrivelse	Std. ant. i pk.
PSL-PK-EAP	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-PK-pose, (1) PSL-8-hengelås, (1) PSL-MLD flerbruks lockout-enhet, (1) PSL-WS lockout-enhet for veggbrytere, (1) PSL-PCBNT PowerLOK™ verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (1) PSL-P plugg-lockout-enhet, (5) PVT-30-blokkeringsmerker.	1
PSL-PK-EA	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-PK-pose, (1) PSL-8-hengelås, (1) PSL-MLD flerbruks lockout-enhet, (1) PSL-WS lockout-enhet for veggbrytere, (1) PSL-PCBNT verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (1) PSL-P plugg-lockout-enhet, (5) PVT-30-blokkeringsmerker.	1
PSL-PK-EAPX	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-PK-pose, (1) PSL-MLD flerbruks lockout-enhet, (1) PSL-WS lockout-enhet for veggbrytere, (1) PSL-PCBNT PowerLOK™ verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (1) PSL-P plugg-lockout-enhet, (5) PVT-30-blokkeringsmerker.	1

## Lockout-sett for serviceleverandører



PSL-KT-PWRP

Delenummer	Artikkelbeskrivelse	Std. ant. i pk.
PSL-KT-CONAP	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-KT-veske, (6) PSL-8-hengelåser, (1) PSL-1A-haspe, (1) PSL-MLD-lockout-enhet, (3) PSL-WS lockout-enhet for veggbrytere, (3) PSL-PCBNT PowerLOK™ verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (3) PSL-P plugg-lockout-enheter, (15) PVT-98-merker.	1
PSL-KT-CONA	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-KT-veske, (6) PSL-8-hengelåser, (1) PSL-1A-haspe, (1) PSL-MLD-lockout-enhet, (3) PSL-WS lockout-enhet for veggbrytere, (3) PSL-CBNT verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (3) PSL-P plugg-lockout-enheter, (15) PVT-98-merker.	1
PSL-KT-CONAPX	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-KT-veske, (1) PSL-1A-haspe, (1) PSL-MLD-lockout-enhet, (3) PSL-WS-lockout-enhet for veggbrytere, (3) PSL-P-plugg-lockout-enheter, (15) PVT-98-merker.	1

## Lockout-sett for vedlikehold



PSL-KT-MROAP

Delenummer	Artikkelbeskrivelse	Std. ant. i pk.
PSL-KT-MROAP	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-BX-veske, (3) PSL-8-hengelåser, (1) PSL-MLD, (2) PSL-WS, (2) PSL-PCBNT PowerLOK™ verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (2) PSL-P, (1) PSL-V6A, (1) PSL-V2A, (1) PSL-BV2, (1) PSL-CL110, (10) PVT-44-vedlikeholdsmerker.	1
PSL-KT-MROA	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-BX-veske, (3) PSL-8-hengelåser, (1) PSL-MLD, (2) PSL-WS, (2) PSL-CBNT verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (2) PSL-P, (1) PSL-V6A, (1) PSL-V2A, (1) PSL-BV2, (1) PSL-CL110, (10) PVT-44-vedlikeholdsmerker.	1
PSL-KT-MROAPX	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-BX-veske, (1) PSL-MLD, (2) PSL-WS, (2) PSL-PCBNT PowerLOK™ verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (2) PSL-P, (1) PSL-V6A, (1) PSL-V2A, (1) PSL-BV2, (1) PSL-CL110, (10) PVT-44-vedlikeholdsmerker.	1

## Lockout-sett for strøm- og distribusjonstavler



PSL-KT-PWRP

Delenummer	Artikkelbeskrivelse	Std. ant. i pk.
PSL-KT-PWRP	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-STATION, (2) PSL-8-hengelåser, (1) PSL-MLD, (2) PSL-PCBNT PowerLOK™ verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (2) PSL-CBILNT, (2) PSL-CBL, (1) PSL-P, (25) PVT-23-Q-merker.	1
PSL-KT-PWR	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-STATION, (2) PSL-8-hengelåser, (1) PSL-MLD, (2) PSL-CBNT verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (2) PSL-CBILNT, (2) PSL-CBL, (1) PSL-P, (25) PVT-23-Q-merker.	1
PSL-KT-PWRPX	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-STATION, (1) PSL-MLD, (2) PSL-PCBNT PowerLOK™ verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (2) PSL-CBILNT, (2) PSL-CBL, (1) PSL-P, (25) PVT-23-Q-merker.	1

### GLOBALE DATTERSELSKAPER OG SALGSKONTORER

PANDUIT CANADA  
Markham, Ontario  
cs-cdn@panduit.com  
Telefon: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
London, Storbritannia  
cs-emea@panduit.com  
Telefon: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.  
Republikken Singapore  
cs-ap@panduit.com  
Telefon: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
Tokyo, Japan  
cs-japan@panduit.com  
Telefon: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN-AMERIKA  
Guadalajara, Mexico  
cs-la@panduit.com  
Telefon: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.  
Victoria, Australia  
cs-aus@panduit.com  
Telefon: 61.3.9794.9020

Gå til [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) for en kopi av Panduits produktgarantier.

For mer informasjon

Gå til [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Kontakt kundeservice via e-post: [cs@panduit.com](mailto:cs@panduit.com)  
eller via telefon: 800.777.3300

©2014 Panduit Corp.  
MED ENERETT.  
Trykt i USA.

Produktbulletinnr. **SFCB05-SA-NO**  
Erstatter SFCB02-SA-NO  
10/2014