

Gabinete Net-Access™ Enterprise de 24 RU

especificaciones

El gabinete Net-Access™ Enterprise consistirá en una estructura metálica disponible en 600mm (23,5") de ancho, 1070mm (42,0") de profundidad y 1187mm (46,7") de altura. La parte superior del gabinete incluirá dos aberturas de 38mm x 127mm (1.5" x 5.0") para la entrada de cables, a fin de evitar fugas de aire. Los gabinetes incluirán puertas delanteras y traseras de bisagra simple con perforación de 69% de apertura con manijas giratorias con llave, y paneles laterales de acero sólido de una sola pieza con cerraduras de ¼ de vuelta. El diseño debe aceptar paneles de parcheo de 19", servidores y equipos de red. Los gabinetes vendrán ensamblados o en una caja de cartón plana lista para el montaje por parte del cliente. Los gabinetes tendrán una capacidad de carga de 567kg (1250 lbs.) y una capacidad de carga rodante de 227kg (500 lbs.).



información técnica

Dimensiones:	24 RU – 600mm de Ancho (23.5") x 1070mm de profundidad (42.0) x 1187mm de altura (46.7")
Material:	Acero con acabado epoxi de poliéster negro en polvo
Cumplimiento:	EIA-310-D TIA/EIA-942
Embalaje totalmente ensamblado:	El gabinete se envía ensamblado, uno por <i>pallet</i>
Embalaje embalado plano:	Uno por <i>pallet</i>
Peso:	45.8kg (101 lbs.)

características clave y beneficios

Versatilidad	Riel trasero ajustable y riel delantero fijo para el <i>switches</i> , servidoreso parcheo
Puertas delanteras y traseras perforadas con una sola bisagra	Aseguradas con manijas giratorias con llave; puerta fácil de quitar cuando está en posición abierta
Seguridad	Paneles laterales sólidos de acero de una sola pieza con cerraduras de ¼ de vuelta
Despliegue rápido	Montado con ruedas de alta resistencia para facilitar el desplazamiento con el equipo; las patas de nivelación permiten una nivelación adecuada en la ubicación permanente
Modularidad	La versión de embalaje plano requiere menos espacio para el almacenamiento y facilita el paso por escaleras o lugares estrechos
Placa superior	Dos aberturas de 1.5" x 5" para la entrada de cables; las aberturas aceptan el bisel CTCN1X5 y el espacio ciego para proteger los cables de los daños por bordes y una tapa ciega para sellar cuando no se usa (se vende como accesorio)

applications

El gabinete Net-Access™ Enterprise e 24 RU almacena *switches*, parcheo y servidores utilizados en áreas de oficinas y pequeñas empresas. Es fácil rodarlos debajo de un escritorio o en un armario. La capacidad del gabinete para moverse fácilmente donde sea necesario permite configuraciones y cambios

rápidos de las capacidades de red. Las puertas perforadas favorecen el flujo de aire para ayudar a refrigerar los equipos en espacios reducidos. El gabinete Net-Access™ Enterprise de 24 RU está diseñado para proporcionar la mejor solución de su clase para su empresa.

Gabinetes Net-Access™ Enterprise 600mm x 24 RU X 1070mm

24 RU, puertas delanteras y traseras perforadas de una sola bisagra con manijas giratorias con llave, (2) paneles laterales sólidos de una sola pieza con cerraduras de ¼ de vuelta, con ruedas, negro.

Totalmente ensamblado: E6412B2

Embalaje plano: E6412B2FP


Accesorios

Bisel de protección de cables en la parte superior del gabinete para la abertura superior del gabinete de 1.5" x 5.0": CTCN1X5

Sello de aire Cool Boot® para la abertura superior del gabinete de 1.5" x 5.0": CTGN1X5

Gabinete Net-Access™ Enterprise de 24 RU

Dimensiones del gabinete 24 RU



Las dimensiones están en milímetros. [Las dimensiones entre corchetes están en pulgadas]

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información

Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

PANDUIT™

© 2022 Panduit Corp.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
RKSP134--WW-SPA
6/2022