


Edge Clip randbevestiging met voorgemonteerde kabelbinder



Met de nieuwe Edge Clip randbevestiging met voorgemonteerde kabelbinder van Panduit kunnen draad- en kabelbundels stevig en veilig aan uitstekende randen worden bevestigd. De heavy-duty kabelbinders en bevestigingen van Panduit zijn vervaardigd van robuuste en duurzame materialen en uitermate geschikt voor gebruik in auto's, treinen, zware machines, vrachtwagens en PV-installaties.

Belangrijkste kenmerken Voordelen

Veelzijdige montagemogelijkheden
Monteren van kabelbinders in verschillende richtingen voor horizontale of verticale bekabeling

Sluit strak aan
De kabelbinder sluit strak op de kabels aan, ook bij kabelbundels met een kleinere diameter



Geschikt voor verschillende randdiktes
De Edge Clip is geschikt voor randen met een dikte van 0,7 tot 3 mm. De grotere clipuitvoering is geschikt voor randen met een dikte van 3 tot 6 mm


Hoge klemkracht
De hoogwaardige metalen clip heeft een hoge klemkracht en kan eenvoudig zonder gereedschap worden aangebracht



Parallel gepositioneerde bundel

Haaks gepositioneerde bundel

Aan zijkant gepositioneerd zadel



Op de rand gepositioneerd zadel























Edge Clip randbevestiging met voorgemonteerde kabelbinder

Bestelinformatie

Met de nieuwe Edge Clip randbevestiging met voorgemonteerde kabelbinder van Panduit kunnen draad- en kabelbundels stevig en veilig aan uitstekende randen worden bevestigd. De heavy-duty kabelbinders en bevestigingen van Panduit zijn vervaardigd van robuuste en duurzame materialen en uitermate geschikt voor gebruik in auto's, treinen, zware machines, vrachtwagens en PV-installaties.

Kabelbinder met randclip

	Onderdeelnummer	Positie van zadel (voor vastzetten van kabelbinder)	Randdikte	Richting van kabelbundel	Stijl	Kabelbinder en/of compatibele doorsnede
	CME12-M300	Aan bovenzijde (E)	0,7 mm - 3 mm (12)	Parallel (A) of haaks (B)	Enkel randclip	M, I, S
	CME24-M300	Aan bovenzijde (E)	3 mm - 6 mm (24)			
	CMS12-M300	Aan zijkant (S)	0,7 mm - 3 mm (12)			
	CMS24-M300	Aan zijkant (S)	3 mm - 6 mm (24)			
	CMEA12-2S-D300*	Aan bovenzijde (E)	0,7 mm - 3 mm (12)	Parallel (A)	Randclip met kabelbinder	PLT2S-300
	CMEA24-2S-D300*	Aan bovenzijde (E)	3 mm - 6 mm (24)			
	CMSA12-2S-D300*	Aan zijkant (S)	0,7 mm - 3 mm (12)	Haaks (B)	Randclip met kabelbinder	PLT2S-300
	CMSA24-2S-D300*	Aan zijkant (S)	3 mm - 6 mm (24)			
	CMEB12-2S-D300*	Aan bovenzijde (E)	0,7 mm - 3 mm (12)	Parallel (A)	Randclip met kabelbinder	BT2S-300
	CMEB24-2S-D300*	Aan bovenzijde (E)	3 mm - 6 mm (24)			
	CMSB12-2S-D300*	Aan zijkant (S)	0,7 mm - 3 mm (12)	Haaks (B)	Randclip met kabelbinder	BT2S-300
	CMSB24-2S-D300*	Aan zijkant (S)	3 mm - 6 mm (24)			
	CMEA12-B2S-D300	Aan bovenzijde (E)	0,7 mm - 3 mm (12)	Parallel (A)	Randclip met kabelbinder	BT2S-300
	CMEA24-B2S-D300	Aan bovenzijde (E)	3 mm - 6 mm (24)			
	CMSA12-B2S-D300	Aan zijkant (S)	0,7 mm - 3 mm (12)	Haaks (B)	Randclip met kabelbinder	BT2S-300
	CMSA24-B2S-D300	Aan zijkant (S)	3 mm - 6 mm (24)			
	CMEB12-B2S-D300	Aan bovenzijde (E)	0,7 mm - 3 mm (12)	Haaks (B)	Randclip met kabelbinder	BT2S-300
	CMEB24-B2S-D300	Aan bovenzijde (E)	3 mm - 6 mm (24)			
	CMSB12-B2S-D300	Aan zijkant (S)	0,7 mm - 3 mm (12)	Haaks (B)	Randclip met kabelbinder	BT2S-300
	CMSB24-B2S-D300	Aan zijkant (S)	3 mm - 6 mm (24)			

* Ook verkrijgbaar in C-verpakkingen (-C300)

Technische Informatie

Temperatuurbereik bij continu gebruik: -60°C tot +115°C

Normen:

EN45545-2 classificatie HL2 (R22) HL2 (R23)

UL94 brandbaarheidsclassificatie: V2

UV verwerking levensverwachting: 7-9 jaar

Materiaal bevestiging: hittebestendig, weersbestendig, polyamide 6.6

Materiaal metalen clip: staal, verzinkt

DOCHTERONDERNEMINGEN EN VERKOOPKANTOREN WERELDWIJD

PANDUIT CANADA
Markham, Ontario
cs-cdn@panduit.com
Telefoonnummer: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
Londen, Verenigd Koninkrijk
cs-emea@panduit.com
Telefoonnummer: +44-20-8601-7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.
Republiek Singapore
cs-ap@panduit.com
Telefoonnummer: +65-6305-7575

PANDUIT JAPAN
Tokio, Japan
cs-japan@panduit.com
Telefoonnummer: +81-3-6863-6000

PANDUIT LATIN AMERICA
Jalisco, Mexico
cs-la@panduit.com
Telefoonnummer: +52-33-3777-6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Victoria, Australië
cs-aus@panduit.com
Telefoonnummer: +61-3-9794-9020

Voor een exemplaar van de productgaranties van Panduit kunt u zich aanmelden op www.panduit.com/warranty

Voor meer informatie

Bezoek ons op www.panduit.com

Neem contact op met onze klantenservice via e-mail: cx-benelux@panduit.com
of telefonisch: 02 714 31 42 (B) / 020 487 45 81 (NL)

PANDUIT[®]

©2020 Panduit Corp.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
Nummer productbulletin
CMCB03--SA-DUT
12/2020