

Soportes de abrazadera de cable con clip de borde

El Nuevo soporte de abrazadera de cable con clip de borde de Panduit ayuda a asegurar el cable y mazos de cables con montaje versátil en los bordes. Las bridas y los soportes de cables de servicio pesado Panduit están fabricados con materiales resistentes y muy duraderos; ideales para automóviles, trenes, equipos pesados, camiones y aplicaciones solares.



Características clave Beneficios

Monturas versátiles
montura de cable tie
versátiles proporciona
montura horizontal o
vertical

Rango ampliado

El clip de borde tiene un rango extendido de .7 - 3 mm de espesor de borde, así como una oferta de clip más grande para espesores de borde de 3 a 6 mm

Ajuste cerrado

El sillín de montaje en cable proporciona un ajuste estrecho para paquetes de diámetro pequeño

El clip metálico de alto rendimiento ofrece una alta fuerza de extracción, pero aun así permite una fácil instalación de la mano, sin necesidad de herramientas



Carrera Paralela

Borde fijo



Carrera Perpendicular

Borde fijo



Monturas de Cable Tie clip de borde

Información para pedidos

los nuevos soportes de cable de pinza de borde de Panduit ayudan a asegurar los mazos de cables y cables con un montaje versátil en los bordes. Las bridas y los soportes de cables de servicio pesado Panduit están fabricados con materiales resistentes y muy duraderos; ideales para automóviles, trenes, equipos pesados, camiones y aplicaciones solares.

Monturas de Cable Tie clip de borde

	Número de pieza	Fijación del sillín (para anclaje de la corbata del cable)	Espesor de brida	Orientación del aquiete	estilo	Cable Tie y/o Compatible corte transversal
	CME12-M300	Borde fijo (E)	.7mm - 3mm (12)	Paralela (A) o Perpendicular (B)	Solo montura	M, I, S
	CME24-M300	Borde fijo (E)	3mm - 6mm (24)			
	CMS12-M300	Side-fixed (S)	.7mm - 3mm (12)	Paralela (A) o Perpendicular (B)	Solo montura	M, I, S
	CMS24-M300	Side-fixed (S)	3mm - 6mm (24)			
	CMEA12-2S-D300*	Borde fijo (E)	.7mm - 3mm (12)	Paralela (A)	Esamblaje de Cable Tie	PLT2S-300
	CMEA24-2S-D300*	Borde fijo (E)	3mm - 6mm (24)			
	CMSA12-2S-D300*	Side-fixed (S)	.7mm - 3mm (12)			
	CMSA24-2S-D300*	Side-fixed (S)	3mm - 6mm (24)	Paralela (A)	Esamblaje de Cable Tie	PLT2S-300
	CMEB12-2S-D300*	Borde fijo (E)	.7mm - 3mm (12)			
	CMEB24-2S-D300*	Borde fijo (E)	3mm - 6mm (24)			
	CMSB12-2S-D300*	Side-fixed (S)	.7mm - 3mm (12)	Perpendicular (B)	Esamblaje de Cable Tie	PLT2S-300
	CMSB24-2S-D300*	Side-fixed (S)	3mm - 6mm (24)			
	CMEA12-B2S-D300	Borde fijo (E)	.7mm - 3mm (12)			
	CMEA24-B2S-D300	Borde fijo (E)	3mm - 6mm (24)	Paralela (A)	Esamblaje de Cable Tie	BT2S-300
	CMSA12-B2S-D300	Side-fixed (S)	.7mm - 3mm (12)			
	CMSA24-B2S-D300	Side-fixed (S)	3mm - 6mm (24)			
	CMEB12-B2S-D300	Borde fijo (E)	.7mm - 3mm (12)	Perpendicular (B)	Esamblaje de Cable Tie	BT2S-300
	CMEB24-B2S-D300	Borde fijo (E)	3mm - 6mm (24)			
	CMSB12-B2S-D300	Side-fixed (S)	.7mm - 3mm (12)			
	CMSB24-B2S-D300	Side-fixed (S)	3mm - 6mm (24)	Perpendicular (B)	Esamblaje de Cable Tie	BT2S-300

* Also available in C-packs (-C300)

Información técnica

Rango de temperatura en uso continuo: -60°C a +115°C

Normas: EN45545-2 clasificación HL2 (R22) HL2 (R23)

Clasificación de inflamabilidad UL94 V2

Resistencia a los rayos UV: de 7 a 9 años

Material base nylon: resistente al calor y a la intemperie, poliamida 6.6

Material del clip metálico: acero, zinc

FILIALES Y OFICINAS DE VENTA EN EL MUNDO

PANDUIT CANADA
Markham, Ontario
cs-cdn@panduit.com
TEL: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
London, UK
cs-emea@panduit.com
TEL: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.
Republic of Singapore
cs-ap@panduit.com
TEL: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
Tokyo, Japan
cs-japan@panduit.com
TEL: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATINAMERICA
Jalisco, Mexico
cs-la@panduit.com
TEL: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Victoria, Australia
cs-aus@panduit.com TEL:
61.3.9794.9020

Por una copia de la garantía de los productos Panduit, concétese en www.panduit.com/warranty

Para más información

Visita nos a www.panduit.com

Contacto de servicio al cliente por correo: cs-iberia@panduit.com

PANDUIT[®]

©2020 Panduit Corp.
Todos los derechos reservados.
Product Bulletin Number
CMCB03--SA-ENG

6/2020