

MP100

Imprimante mobile série PXE™

Bulletin produit

Compatibilité Bluetooth
Performances industrielles



PANDUIT™

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PORTABLE LABEL PRINTER PARTNER

Imprimantes mobiles série PXE™

Identifiez plus rapidement, simplement et précisément avec les imprimantes mobiles de la série PXE. Cette gamme complète d'imprimantes d'identification avancées associe les performances leader du marché et la durabilité éprouvée de Panduit à la technologie d'impression de niveau mondial d'Epson.



Etiquetteuse mobile MP100

Plus de fonctionnalités à un prix abordable : USB, Bluetooth et connectivité via une application mobile.

FONCTIONS :

- Plateforme de cassette MP partagée
- Résolution d'impression 180 ppp
- Découpe automatique
- Vitesse d'impression 15,24 mm/s
- Largeur d'étiquette jusqu'à 25,4 mm
- Impression d'étiquettes en continu
- Connectivité USB
- Impression depuis le logiciel Easy-Mark Plus™ et les applications mobiles Panduit



[APPLICATION Easy-Mark iLabel](#)



[APPLICATION Easy-Mark Network](#)

Logiciel Easy-Mark Plus™



- Modèles communs permettant de créer et d'imprimer aisément des étiquettes pour toutes les applications électriques et réseau
- 11 langues disponibles
- Disponible sur clé USB, CD, téléchargement Web ou serveur réseau
- Compatible avec les imprimantes à transfert thermique Panduit portables et de bureau, systèmes d'embossage Panduit et autres imprimantes laser/jet d'encre
- Version d'essai gratuite pendant 90 jours sur le site www.panduit.com

PANDUIT™

EPSON

EXCEED YOUR VISION

PORTABLE LABEL PRINTER PARTNER

Technologie d'impression Epson™

Epson est un leader mondial dont la mission est de connecter les individus, les objets et les informations par le biais de technologies efficaces, compactes et de haute précision.

Expertise de Panduit™ en matière d'étiquetage et de logiciels

Panduit conçoit des solutions d'étiquetage de pointe pour les environnements électriques et réseau, du Data Center jusqu'à la salle de télécommunications et des bureaux jusqu'au site de production.

Informations pratiques

Imprimantes et accessoires



MP100

MP-ACS-1



MP100-IB




Référence	Description
MP100	Inclut une imprimante MP100, une (1) cassette de ruban continu en vinyle T100X000VPM-BK, un câble USB, une protection antichoc, un adaptateur secteur CA et une carte de référence rapide.
MP100/E	Inclut une imprimante MP100, une (1) cassette de ruban continu en vinyle T100X000VPM-BK, un câble USB, une protection antichoc, un adaptateur secteur (MP100-AC) pour une utilisation dans la région EMEA et une carte de référence rapide.
MP-ACS-1	Module d'adaptateur secteur universel 120-240 VCA de rechange avec cordon d'alimentation pour l'Amérique du Nord pour les imprimantes MP100 et MP200
MP100-IB	Protection antichoc de rechange pour les imprimantes MP100 et MP100/E
PTR-CLN	Kit de nettoyage pour imprimante – contient (1) stylo nettoyant, (8) lingettes imbibées, (8) tampons en mousse préalablement imbibés de solution de nettoyage, une fiche signalétique et les instructions de nettoyage



EMPLUS

Référence	Description
EMPLUS-CD	Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™, CD-ROM.
EMPLUS-DL	Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™, téléchargement en ligne.
EMPLUS-2GO	Application portable Easy-Mark Plus™, clé USB.
EMPLUS-SERVER	Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™, version sur serveur à mettre en réseau.

Logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus vendu séparément, non inclus avec les imprimantes PXE



Étiquettes continues auto-protégées

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des étiquettes
- Les étiquettes adhésives auto-protégées pour l'identification de fils et de câbles comportent une zone d'impression blanche et une partie transparente pour recouvrir et protéger l'impression



Vinyle plastifié (VA)




-40 °C à 66 °C

Référence	Description de la pièce	Compatibilité de l'imprimante				Couleur de la zone d'impression	Largeur		Longueur		Largeur de la zone d'impression		D.E. de câble mini.		D.E. de câble maxi.		Diamètres de fil/câble	Qté cdt. std.	Qté ctn. std.
		MP75	MP100	MP200	MP300		po	mm	Pi.	m	po	mm	po	mm	po	mm			
S000X100VAM	Cassette MP, ruban continu auto-protégé, vinyle, 25,4 mm x 7,9 m (l x L), blanc	X	✓	✓	✓	Blanc	0,945	24	26,2	8,0	0,315	8	0,10	2,5	0,20	5,1	12 – 10 AWG	1	5

A l'usage exclusif des représentants Panduit. Pour consulter la liste complète des produits, rendez-vous sur www.panduit.com.

Informations pratiques



Étiquettes continues thermorétractables

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des étiquettes
- Polyoléfine thermorétractable plate non adhésive pour l'identification de fils/câbles



Polyoléfine thermorétractable, rapport de rétrécissement 3:1 (H1, H2)



(-40 °C à 125 °C)

Polyoléfine thermorétractable, rapport de rétrécissement 2:1 (HP, HX)

(-55 °C à 125 °C)

Référence	Description de la pièce	Taux de rétraction	Normes militaires	Compatibilité de l'imprimante				Coloris de ruban et de matériau	Largeur		Longueur		D.E. de câble mini.		D.E. de câble maxi.		Diamètres de fil/câble	Qté cdt. std.	Qté ctn. std.	
				MP75	MP100	MP200	MP300		po	mm	Pi.	m	po	mm	po	mm				
H000X025H1M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 6,35 mm x 2,44 m (l x L), blanc	3:1	✓					Noir sur blanc	0,27	6,8			0,06	1,4	0,16	4,1	22 - 18 AWG	1	5	
H000X025H2M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 6,35 mm x 2,44 m (l x L), jaune			✓	Noir sur jaune															
H000X034H1M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 8,63 mm x 2,44 m (l x L), blanc				Noir sur blanc	0,37	9,3			0,07	1,9	0,22	5,7	18 - 12 AWG						
H000X034H2M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 8,63 mm x 2,44 m (l x L), jaune			✓	Noir sur jaune															
H000X044H1M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 11,17 mm x 2,44 m (l x L), blanc					✓	✓	✓	Noir sur blanc	0,48	12,3	8,2	2,5	0,09	2,4	0,3	7,6			16 - 8 AWG
H000X044H2M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 11,17 mm x 2,44 m (l x L), jaune				Noir sur jaune															
H000X064HPM	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu 2:1, polyoléfine, 16,25 mm x 2,44 m (l x L), blanc	2:1	✗					Noir sur blanc	0,71	18,0			0,21	5,3	0,43	10,9	8 - 2 AWG			
H000X064HXM	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu 2:1, polyoléfine, 16,25 mm x 2,44 m (l x L), jaune			✗	Noir sur jaune															
H000X084HPM	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu 2:1, polyoléfine, 21,33 mm x 2,44 m (l x L), blanc				Noir sur blanc	0,87	22,5			0,32	8,1	0,54	13,7	4 - 1 AWG						
H000X084HXM	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu 2:1, polyoléfine, 21,33 mm x 2,44 m (l x L), jaune				Noir sur jaune															

A l'usage exclusif des représentants Panduit. Pour consulter la liste complète des produits, rendez-vous sur www.panduit.com.

Informations pratiques



Cassettes d'étiquettes continues adhésives pour borniers

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des étiquettes
- Impression d'étiquettes pour borniers de 6,1 mm à 9,65 mm



Polyoléfine
(FJM)



-40 °C à 82 °C

Référence	Description de la pièce	Compatibilité de l'imprimante				Couleur de la zone d'impression	Hauteur		Longueur		Qté cdt. std.	Qté ctn. std.
		MP75	MP100	MP200	MP300		po	mm	Pi.	m		
T024X000FJM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyoléfine, 6,1 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc	✓	✓	✓	✓	Noir sur blanc	0,229	5,82	23	7	1	5
T038X000FJM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyoléfine, 9,65 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc						0,347	8,82				

A l'usage exclusif des représentants Panduit. Pour consulter la liste complète des produits, rendez-vous sur www.panduit.com.

Pour consulter la liste
complète des produits,
rendez-vous sur
www.panduit.com.

Informations pratiques



Cassettes de ruban continu adhésif ou magnétique

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des étiquettes
- Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau
- Pour applications d'étiquetage à plat uniquement

Matériau vinyle (VXM et VPM)

Matériau polyester (YKM, BYM, BWB, BQM, BSM, BUM)

Matériau magnétique (MPM et MXM)

(-40 °C à 90 °C)

(-40 °C à 125 °C)

-10 °C à 40 °C

Référence	Description de la pièce	Compatibilité de l'imprimante				Coloris de ruban et de matériau	Largeur		Longueur		Qté cdt. std.	Qté ctn. std.
		MP75	MP100	MP200	MP300		po	mm	Pi.	m		
T038X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 9,65 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc					Noir sur blanc			23	7,0		
T038X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 9,65 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune					Noir sur jaune	0,354	9,0				
T038X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 9,65 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent					Noir sur transparent			30	9,1		
T038X000BYM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 9,65 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur noir					Blanc sur noir						
T050X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 12,7 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc					Noir sur blanc			23	7,0		
T050X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 12,7 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune	✓				Noir sur jaune	0,472	12,0				
T050X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 12,7 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent					Noir sur transparent			30	9,1		
T050X000BYM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 12,7 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur noir					Blanc sur noir						
T075X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 19,05 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc					Noir sur blanc			23	7,0		
T075X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 19,05 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune					Noir sur jaune	0,710	18,0				
T075X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 19,05 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent					Noir sur transparent			30	9,1	1	5
T075X000BYM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 19,05 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur noir		✓	✓	✓	Blanc sur noir						
T100X000MPM-BK	Cassette MP, ruban continu, magnétique, 25,4 mm x 1,49 m (l x L), noir sur blanc					Noir sur blanc			4,9	1,5		
T100X000MXM-BK	Cassette MP, ruban continu, magnétique, 25,4 mm x 1,49 m (l x L), noir sur jaune					Noir sur jaune						
T100X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 25,4 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc					Noir sur blanc			23	7,0		
T100X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 25,4 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune					Noir sur jaune						
T100X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 25,4 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent	✗				Noir sur transparent	0,945	24,0				
T100X000BQM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 25,4 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur bleu					Blanc sur bleu						
T100X000BSM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 25,4 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur vert					Blanc sur vert						
T100X000BUM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 25,4 mm x 9,14 m (l x L), noir sur orange					Noir sur orange			30	9,1		
T100X000BWM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 25,4 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur rouge					Blanc sur rouge						
T100X000BYM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 25,4 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur noir					Blanc sur noir						

A l'usage exclusif des représentants Panduit. Pour consulter la liste complète des produits, rendez-vous sur www.panduit.com.

SERIE PXE




MP300



MP200



MP100



MP75

FILIALES ET BUREAUX DE VENTE INTERNATIONAUX

PANDUIT CANADA
Markham, Ontario
cs-cdn@panduit.com
Tél. : 01.41.91.85.72

PANDUIT EUROPE LTD.
Londres, Royaume-Uni
cs-emea@panduit.com
Tél. : +44 20 8601 7200

PANDUIT SINGAPOUR PTE. LTD.
République de Singapour
cs-ap@panduit.com
Tél. : 65 6305 7575

PANDUIT JAPON
Tokyo, Japon
cs-japan@panduit.com
Tél. : 81 3 6863 6000

PANDUIT AMERIQUE LATINE
Guadalajara, Mexique
cs-la@panduit.com
Tél. : 52 33 3777 6000

PANDUIT AUSTRALIE PTY. LTD.
Victoria, Australie
cs-aus@panduit.com
Tél. : 61 3 9794 9020

Pour obtenir une copie des garanties produits Panduit, rendez-vous sur www.panduit.com/warranty

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.panduit.fr.
Vous pouvez contacter le service client par e-mail à l'adresse cx-france@panduit.com
ou par téléphone au : 01.41.91.85.72

© 2022 Panduit Corp.
TOUS DROITS RESERVES.
Imprimé aux Etats-Unis.
NUMERO DE DOCUMENT :
IDCB92-SA-FRA
11/2022