

Rack de Montaje en Pared de Profundidad Ajustable

especificaciones

El rack de montaje en pared de profundidad ajustable cumple con los estándares EIA/ECA-310-E, está disponible en 9, 12 o 18 RU, construido de acero y es capaz de aceptar equipos EIA de 19" de ancho. El rack tiene una profundidad ajustable de 18", 21,5" o 25". Los rieles de montaje de equipo son de tipo roscado #12-24. Los rieles de montaje de equipo incluyen la numeración de unidades de rack impresa de abajo hacia arriba. El rack acepta bandejas portaequipo y soportes de equipo. Los rieles laterales poseen ranuras que aceptan accesorios Tak-Ty® o de control de radio de curvatura para la organización de cables. El método de construcción permite la instalación por una sola persona. El rack contiene dos ubicaciones encubiertas de puesta a tierra para garantizar una unión y puesta a tierra adecuadas.



información técnica

Número de Parte	RU	Alto mm (pulg.)	Ancho mm (pulg.)	Profundidad mm (pulg.)
AWMR9	9	427.5 (16.83)	515.9 (20.31)	457.2 (18), 546.1 (21.5), 635 (25)
AWMR12	12	569.7 (22.43)	515.9 (20.31)	457.2 (18), 546.1 (21.5), 635 (25)
AWMR18	18	854.7 (33.65)	515.9 (20.31)	457.2 (18), 546.1 (21.5), 635 (25)

características clave y beneficios

Profundidad Ajustable:	Admite el montaje de equipos de profundidades de 18", 21,5" y 25" para brindar una mayor flexibilidad con un solo número de parte
Construcción de acero soldado:	Aprobado por ETL, cumple con UL2416 con una capacidad de carga probada de 150 libras para 9 y 12 RU, 200 libras para las 18RU
Autoalineación:	El diseño permite la instalación por una sola persona
Características clave:	Las ranuras horizontales en los soportes de fijación de pared ajustables son compatibles con Tak-Ty y permiten una fácil administración de cables de adelante hacia atrás
Opciones de color:	Disponible en negro
Identificación numérica de la unidad de rack:	Permite una rápida ubicación de las unidades de rack, lo que acelera la instalación de los elementos de montaje en rack, los racks se numeran de abajo hacia arriba
Estructura completamente unida:	Los materiales que perforan pintura unen eléctricamente el rack cuando se ensambla, eliminando la necesidad de componentes de unión adicionales
Ubicaciones de puesta a tierra encubiertas integradas:	Dos ubicaciones de puesta a tierra encubiertas disponibles para configuraciones personalizables

aplicaciones

El rack de montaje en pared de profundidad ajustable está diseñado para admitir equipos de red que se encuentran en centros de datos, cuartos de telecomunicaciones y entornos de laboratorio. El rack se puede montar en pared, lo que brinda al usuario la máxima flexibilidad al diseñar el diagrama de red. Las soldaduras frontales con refuerzos ajustables de adelante hacia atrás brindan la resistencia y la flexibilidad necesarias para trabajar con varios tipos de equipos activos. El diseño abierto permite un flujo de aire máximo por dentro y alrededor del rack. El rack de montaje en pared ajustable ofrece flexibilidad para trabajar con diferentes diseños y necesidades de aplicación

Rack de montaje en pared de profundidad ajustable de 9, 12, y 18 RU

9 RU:	AWMR9
12 RU:	AWMR12
18 RU:	AWMR18

Accesorios para rack de montaje en pared de profundidad ajustable

Puente de Unión de Equipo StructuredGround™: RGCBNJ460P

Kit para Puente de Unión de Equipo StructuredGround™: RGCBNJ660P22

Bandeja portaequipo de 19" de ancho x 15.2" de profundidad: SRM19FM1

100 tornillos #12-24: S1224-C

Administración de Cables

Sección de dedos de 5 RU y 5" de profundidad: CMBRC5E

Sección de dedos de 5 RU y 3" de profundidad: CMBRC5

Clip de 1 RU y 5" de profundidad: CMBRC1E

Clip de 1 RU y 3" de profundidad: CMBRC1

Poste con radio de curv. de 3": PZBR3

Poste con radio de curv. de 4": PZBR4

Organizador de cables horizontales

2 RU de un solo lado: NMF2


2 RU de dos lados: NM2

Paneles de parcheo

24 puertos: CPPL24WBLY

48 puertos: CPPL48WBLY

Rack de Montaje en Pared de Profundidad Ajustable



1. **Canales Verticales** – Orificios roscados #12-24 con numeración de la unidad de rack
2. **Profundidad ajustable del rack de acero de montaje en pared** – profundidades de 18", 21.5" y 25"
3. **Área encubierta para puesta a tierra en cada lado**
4. **Ranuras para administración de cables**

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información

Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

PANDUITTM

© 2023 Panduit Corp.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
RKSP194-WW-SPA
9/2023