


## información técnica

Los cables de parcheo de fibra óptica NetKey® incluyen conectores dúplex LC, SC y ST en ambos extremos y los *pigtails* incluyen simplex LC, SC y ST en un extremo y abierto (no terminado) en el otro extremo. Los cables de parcheo y *pigtails* cumplen con los requisitos de TIA/EIA-568-C.3-1. Los conectores de fibra cumplen o son compatibles con FOCIS y cumplen con los requisitos de TIA/EIA-455-21A. La etiqueta de referencia de control de calidad proporciona trazabilidad de por vida de los datos de prueba.



## construcción

<b>Tamaño de Fibra:</b>	<i>Pigtails:</i> Cables de Parcheo:	Fibra <i>tight buffered</i> de 900 µm <i>Zipcord</i> revestido dúplex de 1.6mm o 3.0mm
<b>Clasificaciones del revestimiento del cable:</b>	<i>Riser</i> (OFNR): Baja emisión de humo Cero halógenos (LSZH):	Según UL 1666 y c(UL) FT-4 Según IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034
<b>Tipos de Conectores:</b>	LC, SC, y ST	
<b>Color del Revestimiento:</b>	OS2: OM1: OM2: OM3: OM4:	Amarillo Naranja Naranja Aqua Aqua
<b>Tipos de Fibra:</b>	Monomodo: Multimodo: Multimodo: Multimodo: Multimodo:	OS2 9/125µm OM1 62.5/125µm OM2 50/125µm OM3 10 GbE 50/125µm OM4 50/125µm
<b>Material del Ferrúl:</b>	Zirconia Cerámica	

## propiedades ópticas

<b>Pérdida de Inserción:</b>	Todos los tipos de fibra:	0.30dB max.
<b>Pérdida de Retorno:</b>	OS2: OM1: OM2: OM3: OM4:	50dB min. 20dB min. 20dB min. 26dB min. 26dB min.

## estándares

<b>Cumplimiento de estándares:</b>	TIA/EIA 568-C.3-1 y ISO/IEC 61755-3-1 IEC-61754-7 (Internacional) TIA-604-2-A, -3-A, y -10-A FOCIS -2, -3, y -10
------------------------------------	--

## aplicación

Proporciona interconexión y conexión cruzada de aplicaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y en escritorios. Soporta aplicaciones de red para interconectar casetes preterminados en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos. Los cables de parcheo con clasificación *riser* admiten instalaciones que requieren esta clasificación de flama en entornos específicos.


# Cables de Parcheo y Pigtailes de Fibra Óptica NetKey®

Cables de Parcheo NetKey®			
Número de Parte	Tipo de Conector	Clasificación de Flamabilidad	Longitudes*(metros)
<b>Cables de Parcheo Dúplex Multimodo OM4</b>			
NKFPZ22RLLSM001	LC-LC	OFNR	1-10m, 15m, 20m
NKFPZ22LLLSM001	LC-LC	LSZH	1-10m, 15m, 20m
<b>Cables de Parcheo Dúplex Multimodo OM3</b>			
NKFPX2ERLLSM001	LC-LC	OFNR	1 - 15m, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50m
NKFPX2ERLSSM001	LC-SC	OFNR	1 - 15m, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50m
NKFPX23RSSSM001	SC-SC	OFNR	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFPX23R22SM001	ST-ST	OFNR	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFPX2ELLISM001	LC-LC	LSZH	1 - 15m, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50m
NKFPX2ELLSSM001	LC-SC	LSZH	1 - 15m, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50m
NKFPX23LSSSM001	SC-SC	LSZH	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFPX23L22SM001	ST-ST	LSZH	1 - 5m, 10, 15, 20m
<b>Cables de Parcheo Dúplex Multimodo OM2</b>			
NKFP52ERLLSM001	LC-LC	OFNR	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP52ERLSSM001	LC-SC	OFNR	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP523RSSSM001	SC-SC	OFNR	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP523R22SM001	ST-ST	OFNR	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP52ELLISM001	LC-LC	LSZH	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP52ELLSSM001	LC-SC	LSZH	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP523LSSSM001	SC-SC	LSZH	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP523L22SM001	ST-ST	LSZH	1 - 5m, 10, 15, 20m
<b>Cables de Parcheo Dúplex Multimodo OM1</b>			
NKFP62ERLLSM001	LC-LC	OFNR	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP62ERLSSM001	LC-SC	OFNR	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP623RSSSM001	SC-SC	OFNR	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP623R22SM001	ST-ST	OFNR	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP62ELLISM001	LC-LC	LSZH	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP62ELLSSM001	LC-SC	LSZH	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP623LSSSM001	SC-SC	LSZH	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP623L22SM001	ST-ST	LSZH	1 - 5m, 10, 15, 20m
<b>Cables de Parcheo Dúplex Monomodo OS2</b>			
NKFP92ERLLSM001	LC-LC	OFNR	1 - 15m, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50m
NKFP92ERLSSM001	LC-SC	OFNR	1 - 15m, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50m
NKFP923RSSSM001	SC-SC	OFNR	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP923R22SM001	ST-ST	OFNR	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP92ELLISM001	LC-LC	LSZH	1 - 15m, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50m
NKFP92ELLSSM001	LC-SC	LSZH	1 - 15m, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50m
NKFP923LSSSM001	SC-SC	LSZH	1 - 5m, 10, 15, 20m
NKFP923L22SM001	ST-ST	LSZH	1 - 5m, 10, 15, 20m

Reemplace los dos últimos dígitos del número de parte con la longitud deseada.  
Longitudes superiores a 20m sólo están disponibles en múltiplos de 5.


Pigtailes de NetKey®		
Número de Parte	Tipo de Conector	Longitudes*(metros)
<b>Pigtailes OM4</b>		
NKFPX1BN1NNM001	LC	1m
<b>Pigtailes OM3</b>		
NKFPX1BN1NNM001	LC	1m
NKFPX1BN2NNM001	ST	1m
NKFPX1BN3NNM001	SC	1m
<b>Pigtailes OM2</b>		
NKFP51BN1NNM001	LC	1m
NKFP51BN2NNM001	ST	1m
NKFP51BN3NNM001	SC	1m
<b>Pigtailes OM1</b>		
NKFP61BN1NNM001	LC	1m
NKFP61BN2NNM001	ST	1m
NKFP61BN3NNM001	SC	1m
<b>Pigtailes OS2</b>		
NKFP91BN1NNM001	LC	1m
NKFP91BN2NNM001	ST	1m
NKFP91BN3NNM001	SC	1m
<b>Kits de Pigtailes OS2 y OM3 (kits de 12 colores)</b>		
NKFP91BN1NKM002	LC	2m
NKFPX1BN1NKM002	LC	2m
NKFPZ1BN1NKM002	LC	2m

# Cables de Parcheo y Pigtails de Fibra Óptica NetKey®




## Cable de Parcheo NetKey®

## Pigtail NetKey®




Simplex LC




ST



Simplex SC



Duplex LC



Duplex SC

### SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

**PANDUIT MÉXICO**  
Tel: 800 112 7000  
800 112 9000

**PANDUIT COLOMBIA**  
Tel: (571) 427-6238

**PANDUIT CHILE**  
Tel: (562) 2820-4215

**PANDUIT PERÚ**  
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty)

Para obtener más información

Visítenos en [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: [latam-info@panduit.com](mailto:latam-info@panduit.com)

**PANDUIT**™

© 2022 Panduit Corp.  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS  
NKDS51--WW-SPA  
9/2022