

## especificaciones

Los gabinetes FlexFusion™ XGL constan de una estructura de acero soldado y ensamblado disponible en anchos de 600mm y 800mm, profundidades de 1070mm y 1200mm, y alturas de 42RU y 48RU. El gabinete incluye una puerta delantera con una sola bisagra y puertas traseras divididas con bisagras con un 80% de perforación abierta, paneles laterales con cerradura divididos horizontalmente, 1 juego de soportes de montaje para PDU y ruedas. Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas. El gabinete de 800mm de ancho cuenta con disposiciones para dedos de administración de cable delanteros o traseros y soportes que están disponibles como accesorios.

El gabinete de 800mm de ancho incluye (4) aberturas cubiertas de 19" y de 1RU para el paso. La parte superior del gabinete incluye puntos de entrada de cables con cepillos para evitar fugas de aire. Todo el gabinete está unido eléctricamente sin el uso de cables de unión. El gabinete tiene una clasificación de carga estática de 1588kg (3500lbs.) y clasificación de carga dinámica de 454kg (1000 lbs.).



## información técnica

<b>Tamaños de gabinete disponibles:</b>	Altura	42 o 48 RU
	Ancho (mm)	600 o 800
	Profundidad (mm)	1070 o 1200
<b>Material:</b>	Acero con acabado duradero de pintura en polvo epoxi de poliéster Blanco o Negro	
<b>Cumplimiento:</b>	EIA/ECA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416	
<b>Empaque:</b>	Los gabinetes se envían ensamblados, uno por <i>pallet</i>	

## características clave y beneficios

<b>Rendimiento:</b>	La mejor clasificación de carga estática de su clase de 1588kg y 454kg. Para carga dinámica es el resultado de un diseño de gabinete resistente y robusto que permite alojar de manera segura equipos más pesados y de alta densidad. Las puertas perforadas con un 80% de apertura aseguran un flujo de aire máximo a través del gabinete para aplicaciones de alta temperatura. Las puertas tienen un ángulo de apertura de 170 grados cuando se juntan para minimizar la obstrucción del pasillo.
<b>Implementación rápida:</b>	El gabinete incluye todos los accesorios esenciales para mejorar la implementación del gabinete. Las patas niveladoras, las ruedas, los soportes de agrupamiento y los soportes de montaje en piso se incluyen con cada gabinete.
<b>Versatilidad:</b>	El gabinete está disponible en una amplia gama de tamaños y opciones para pasillo caliente/pasillo frío o implementación de contención térmica
<b>Administración de Cable:</b>	Kits de dedos opcionales, paneles de organización de cables verticales y organizadores de cables de adelante hacia atrás disponibles para organizar los cables enrutados por todo el gabinete.
<b>Unión a Tierra:</b>	Los gabinetes y los accesorios están unidos integralmente sin el uso de cables de puesta a tierra para brindar una red segura y confiable mientras se reducen los costos de instalación.
<b>Recubrimiento de larga duración:</b>	Los gabinetes están recubiertos con una pintura epoxi de poliéster de larga duración y de bajo mantenimiento disponible en negro (RAL9005) o blanco (RAL9003).

## aplicaciones

Los gabinetes FlexFusion™ XGL son ideales para equipos de red o servidores que brindan la máxima flexibilidad y la capacidad para administrar una alta densidad de cables en el centro de datos, la empresa o la implementación de una colocación. Aloja de forma segura equipos de TI de montaje en *rack* de 19" en interiores, ofrece amplias opciones de organización de cables y un gabinete con eficiencia térmica.

# Gabinetes FlexFusion™ XGL


## números de parte del gabinete

Número de Parte	Ancho (mm)	Altura del Gabinete	Profundidad (mm)	Color
XGL64212B	600	42 RU	1070	Negro
XGL64222B			1200	
XGL64812B		48 RU	1070	
XGL64822B			1200	
XGL84212B	800	42 RU	1070	
XGL84222B			1200	
XGL84812B		48 RU	1070	
XGL84822B			1200	
XGL64212W	600	42 RU	1070	Blanco
XGL64222W			1200	
XGL64812W		48 RU	1070	
XGL64822W			1200	
XGL84212W	800	42 RU	1070	
XGL84222W			1200	
XGL84812W		48 RU	1070	
XGL84822W			1200	

## dimensiones del gabinete

Dimensión A	Dimensión B	Dimensión C*	Dimensión D
1070mm (42.0")	1104mm (43.5")	42 RU - 2022mm (79.6")	600mm (23.6")
1200mm (48.0")	1254mm (49.4")	48 RU - 2289mm (90.1")	800mm (31.4")

\*La altura del gabinete incluye las ruedas.



### Todos los gabinetes incluyen:

- Puertas perforadas delanteras con una bisagra y traseras divididas con un 80% de perforación
- Paneles laterales
- Rieles de equipo delanteros y traseros ajustables con tuercas enjauladas
- 1 juego de soportes de montaje para PDU
- Patas niveladoras de carga pesada
- Ruedas
- Soportes de agrupamiento
- Soportes de montaje en piso estándares
- 25 piezas de tuercas enjauladas y tornillos M6

## accessorios

### Números de Parte de Puerta de Repuesto

Serie	Tipo	Altura de la Puerta	Ancho (mm)	Color
XGL-DRSH642B	Puerta Frontal de una Sola Bisagra	42 RU	600	Negro
XGL-DRSH648B		48 RU		
XGL-DRSH642W		42 RU		Blanco
XGL-DRSH648W		48 RU		
XGL-DRSH842B		42 RU	800	Negro
XGL-DRSH848B		48 RU		
XGL-DRSH842W		42 RU		Blanco
XGL-DRSH848W		48 RU		

# Gabinetes FlexFusion™ XGL

## accessorios - continuación

### Números de Parte de Puerta de Repuesto

Serie	Tipo	Altura de la Puerta	Ancho (mm)	Color
XG-DRSP642B	Puerta Trasera de Bisagra Dividida	42 RU	600	Negro
XG-DRSP648B		48 RU		
XG-DRSP642W		42 RU		Blanco
XG-DRSP648W		48 RU		
XG-DRSP842B		42 RU	800	Negro
XG-DRSP848B		48 RU		
XG-DRSP842W		42 RU		Blanco
XG-DRSP848W		48 RU		

### Paneles Laterales XGL

Serie	Tipo	Profundidad del Gabinete	Ancho (mm)	Color
XGL-SPFS421B	Paneles Laterales	1070mm	42 RU	Negro
XGL-SPFS481B			48 RU	
XGL-SPFS422B		1200mm	42 RU	
XGL-SPFS482B			48 RU	
XGL-SPFS421W		1070mm	42 RU	Blanco
XGL-SPFS481W			48 RU	
XGL-SPFS422W		1200mm	42 RU	
XGL-SPFS482W			48 RU	

### Soporte de Montaje para PDU

Número de Parte	Color
XG-PBRB	Negro
XG-PBRW	Blanco

### Panel para Organización de Cables Vertical

Serie	Altura del Panel	Color
XG-VCM42B	42 RU	Negro
XG-VCM48B	48 RU	
XG-VCM42W	42 RU	Blanco
XG-VCM48W	48 RU	

### Dedo Organizador de Cables con Soportes de Montaje para Gabinetes de 800mm de Ancho (Disponible solo en Negro)

Serie	Longitud de Dedos	Altura del Gabinete	Color
XGL-FML42B	Largo (6 pulg.)	42 RU	Negro
XGL-FML48B		48 RU	
XGL-FMS42B	Corto (4 pulg.)	42 RU	
XGL-FMS48B		48 RU	

### Kit para Sellado de Deflector de Aire

Serie	Ancho del Gabinete	Color
XG-ADS6B	600mm	Negro
XG-ADS8B	800mm	
XG-ADS6W	600mm	Blanco
XG-ADS8W	800mm	

### Canal de Administración de Cables de Adelante Hacia Atrás para Gabinetes de 800mm de Ancho

Número de Parte	Color
XG-FTBB	Negro
XG-FTBW	Blanco

#### SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

**PANDUIT MÉXICO**  
Tel: 800 112 7000  
800 112 9000

**PANDUIT COLOMBIA**  
Tel: (571) 427-6238

**PANDUIT CHILE**  
Tel: (562) 2820-4215

**PANDUIT PERÚ**  
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty)

Para obtener más información

Visítenos en [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: [latam-info@panduit.com](mailto:latam-info@panduit.com)

**PANDUIT™**

© 2023 Panduit Corp.  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  
RKSP204-WW-SPA  
4/2023