



Cableado Estructurado para Soportar Tecnología en Habitaciones de Pacientes y Enfermerías

La pandemia del COVID-19 cambió mucho las hospitalizaciones. Los hospitales se han comprometido a reducir la exposición al virus, con espacios seguros y eficientes para los pacientes, sus familias y el personal.

Una red troncal preparada para el futuro y una infraestructura robusta para dispositivos cableados e inalámbricos es fundamental para compartir datos entre dispositivos médicos y registros electrónicos de pacientes. Los sensores portátiles rastrean el movimiento del paciente, alertando al personal de enfermería cuando un paciente abandona su cama o su habitación, o se cae. Dado que todos estos sistemas dependen de la transmisión de datos, debe existir una infraestructura física robusta detrás de escena para garantizar el máximo rendimiento.

Panduit se compromete a proporcionar productos de cableado estructurado de alto rendimiento y de calidad, así como soluciones para centros de datos que respalden:

- Los últimos estándares de la industria, incluidos TIA-1179, *Power over Ethernet* y Wi-Fi
- Tecnología de audio y video que crea una transmisión confiable de video y datos
- Capacidades robustas de cómputo y almacenamiento para gestionar grandes volúmenes de datos
- Fácil limpieza y desinfección con placas de pared de acero inoxidable

Las soluciones de infraestructura de Panduit permiten una amplia variedad de aplicaciones en habitaciones de pacientes y enfermerías:

- Transmisión de datos rápida y segura, así como *Power over Ethernet* eficiente construido alrededor del sistema de cableado de cobre Vari-MaTriX de categoría 6A
- Capacidades inalámbricas confiables conectadas por cableado estructurado y *plugs* de terminación en campo fáciles de instalar
- Experiencias AV claras y receptivas con nuestra solución AV de punta a punta, que incluye dispositivos activos de Atlona, una empresa de Panduit
- Soluciones de seguridad física como dispositivos de bloqueo SmartKeeper



Número de Parte	Descripción
-----------------	-------------

Cable Horizontal

PUP6AHD04BU-G	Cable de Cobre Vari-MaTriX HD U/UTP Categoría 6A, <i>plenum</i> , 4 pares, Azul.
---------------	--

Cables de Parcheo de Cobre

UTP6AX7BU	Cable de Parcheo UTP con rendimiento de Categoría 6A, 24 AWG, CM, Azul, 7 pies
UTP28X7BU	Cable de Parcheo UTP con rendimiento de Categoría 6A, 28 AWG, CM/LSZH, Azul, 7 pies.
BKA6ASD8INBL	Adaptador Separable de Categoría 6A, negro. Para uso con aplicaciones cableadas, se abre cuando se aplica fuerza de tracción para reducir los riesgos de tropiezos y proteger el equipo y la infraestructura.

Módulos RJ45

FP6X88MTG	<i>Plug</i> RJ45 de Terminación en Campo UTP de Categoría 6A para terminación de cable de par trenzado no blindado de 4 pares.
FC-ICCP1MBU	Conector FieldCord™ UTP de categoría 6A para Terminación en Campo de Cable de Par Trenzado No Blindado de 4 pares. Diseñado para espacios de conectores pequeños donde los <i>plugs</i> y conectores tradicionales no entran.
CJ6X88TGBU	Módulo <i>Jack</i> de 8 hilos de Categoría 6A, RJ45, 8 posiciones con tecnología MaTriX. Soporta aplicaciones de gran ancho de banda y es ideal para ejecutar <i>Power over Ethernet</i> (PoE++) de última generación. Clasificación UL: UL 1863 y UL 2043
CJH6X88TGBU	Módulo <i>Jack</i> de 8 hilos de categoría 6A, RJ45, 8 posiciones, con tecnología MaTriX y obturador integrado para evitar la entrada de polvo y escombros cuando el puerto no está en uso

Arquitectura de Zona

PZICEA	Gabinete Activo para Montaje en Techo PanZone™ con cilindros de aire asistidos por gas con puerta abisagrada. Acepta hasta 6RU de paneles de parcheo estándar de 19", incluye soportes de montaje y organizador de holgura horizontal integrado, provisiones de alimentación de CA, ensamblaje de ventilador, deflector de aire y caja de conexiones eléctrica.
CPB24BL	Gabinete de Punto de Consolidación para Montaje en piso falso, techo o pared. Acepta Paneles de Parcheo de fibra, Mini-Com™, NetKey™ y QuickNet™ de 19", 1RU.
CPB48BL	Gabinete de Punto de Consolidación para Montaje en piso falso, techo o pared. Acepta Paneles de Parcheo de fibra, Mini-Com™, NetKey™ y QuickNet™ de 19", 2RU.

Faceplates de Acero Inoxidable

CFPL4SY	<i>Faceplate</i> vertical de acero inoxidable de ancho simple con espacio para etiquetas. Acepta cuatro módulos Mini-Com™.
---------	--

Productos de Seguridad Física

SKRJ45RD-X	Dispositivo de bloqueo RJ45 SmartKeeper, Rojo
SKUSBA-V	Dispositivo de bloqueo USB tipo A SmartKeeper.
SKMKEY	Llave maestra SmartKeeper
PSL-DCPLE	Dispositivo de Bloqueo de <i>Plug</i> RJ45, 10 dispositivos (Rojo) y 1 llave, policarbonato. Bloquea los <i>plugs</i> RJ45 en su lugar.

Visite www.panduit.com para conocer más colores, tamaños, revestimientos de cables y ofertas de rendimiento

