



Infraestructura de Redes para Instalaciones Clínicas

Los avances médicos, la conveniencia y los costos más bajos de servicio son sólo algunos de los catalizadores que contribuyen a un aumento de la atención comunitaria. Al igual que los hospitales y los consultorios médicos tradicionales, las instalaciones clínicas se han visto afectadas por el COVID-19, con un mayor enfoque en tratar a los pacientes de manera virtual cuando sea posible, así como brindar espacios seguros con oportunidades reducidas de exposición para visitas en persona.

A pesar de la reducción del espacio que ocupan estas instalaciones más pequeñas, la tecnología interna continúa mejorando y aumentando su uso. Las redes deben admitir:

- Aplicaciones intensivas de ancho de banda
- Telemedicina
- Formas confiables, eficientes y oportunas de enrutar, registrar, transmitir, almacenar y recuperar datos

Panduit se compromete a proporcionar productos de cableado estructurado de calidad y alto rendimiento que soporten los últimos estándares de *Power over Ethernet* y Wi-Fi, así como tecnología de audio y video que le permita crear espacios seguros y eficientes. Estas aplicaciones impulsan una mayor eficiencia energética y una transmisión de video y datos rápida y confiable.

- El cableado Vari-MaTriX HD tiene el diámetro más pequeño de la industria, combinado con la mejor gestión térmica para PoE
- Los cables de parcheo de diámetro reducido y las soluciones de organizadores de cables líderes en la industria le permiten optimizar el espacio del *rack*
- Los gabinetes de montaje en pared albergan equipos críticos en un espacio pequeño, manteniendo el equipo apartado y seguro

Número de Parte	Descripción
-----------------	-------------

Cable Horizontal

PUP6AHD04BU-G	Cable de Cobre Vari-MaTriX HD U/UTP Categoría 6A, <i>plenum</i> , 4 pares, Azul.
---------------	--

Cables de Parcheo de Cobre

UTP6AX3BU	Cable de Parcheo UTP con rendimiento de Categoría 6A, 24 AWG, CM, Azul, 3 pies.
UTP28X3BU	Cable de Parcheo UTP con rendimiento de Categoría 6A, 28 AWG, CM/LSZH, Azul, 3 pies.
BKA6ASD8INBL	Adaptador Separable de Categoría 6A, Negro. Para uso con aplicaciones cableadas, se abre cuando se aplica fuerza de tracción para reducir los riesgos de tropiezos y proteger el equipo y la infraestructura.

Módulos RJ45

FP6X88MTG	<i>Plug</i> RJ45 de Terminación en Campo UTP de Categoría 6A para terminación cable de par trenzado no blindado de 4 pares.
CJ6X88TGBU	Módulo <i>Jack</i> de 8 hilos de Categoría 6A, RJ45, 8 posiciones con tecnología MaTriX. Soporta aplicaciones de gran ancho de banda y es ideal para ejecutar <i>Power over Ethernet</i> (PoE++) de última generación. Clasificación UL: UL 1863 y UL 2043.
CJH6X88TGBU	Módulo <i>Jack</i> de 8 hilos de Categoría 6A, RJ45, 8 posiciones, con tecnología MaTriX y tapa integrada.

Paneles de Parcheo

CPPL24WBLY	Panel de Parcheo Modular de 24 puertos con etiquetas, suministrado con <i>faceplates</i> de encaje frontales desmontables instaladas de fábrica.
------------	--

Faceplates

CFPL4SY	<i>Faceplate</i> Vertical de Acero Inoxidable de ancho simple con espacio para etiquetas. Acepta cuatro módulos Mini-Com™.
CFPL2IWY	<i>Faceplate</i> Vertical de Montaje al Ras de ancho simple con espacios para etiquetas. Acepta dos módulos Mini-Com™.

Gabinete de Montaje en Pared

PZWMC12P	Gabinete para Montaje en pared PanZone™ de 12RU con puerta frontal perforada.
PZWMC12W	Gabinete de Montaje en pared PanZone™ de 12RU con puerta frontal con ventana.

Administración de Cables y Rack

R2P	<i>Rack</i> Estándar de Aluminio EIA de 19" y 45RU de 2 postes con kit de <i>hardware</i> y kit de unión que perfora pintura, enumerado.
AR4P	<i>Rack</i> Ajustable de Acero EIA de 19" con 4 postes y 45RU que se ajusta de 23" a 42" en incrementos de 0.5", numerados.
PR2VD08	Organizador de Cables Vertical PatchRunner™ 2, de doble cara, acero, 45RU, Negro, 1 pieza, incluye dos puertas de metal de cierre de empuje, de largo completo con bisagras dobles.

Productos de Seguridad Física

SKRJ45RD-X	Dispositivo de Bloqueo RJ45 SmartKeeper, Rojo.
SKUSBA-V	Dispositivo de bloqueo USB tipo A SmartKeeper.
SKMKEY	Llave maestra SmartKeeper.
PSL-DCPLE	Dispositivo de Bloqueo de <i>Plug</i> RJ45, 10 dispositivos (Rojo) y 1 llave, policarbonato. Bloquea los plugs RJ45 en su lugar.

Visite www.panduit.com para conocer más colores, tamaños, revestimientos de cables y ofertas de rendimiento.

Soluciones AV

Visite www.Ationa.com para obtener información sobre soluciones AV para señalización digital, espacios de colaboración, salas de conferencias y espacios de capacitación.

