


## Herramientas Estilo TG

Algunos de los productos más comunes fabricados para proyectos de redes son conectores, principalmente *jacks* y *plugs*. La continuidad de cada módulo se prueba en fábrica al 100%. La terminación estilo TG elimina la necesidad de una herramienta de terminación de impacto. Cada *jack* está serializado individualmente para su trazabilidad y es compatible con los paneles de parcheo modulares y las *faceplates* Mini-Com®. Los conectores seleccionados se ofrecen en paquetes a granel de 10, 24 y 100 unidades para una instalación más rápida y para reducir los plásticos de un solo uso.



### Guía de Herramientas de Terminación Estilo TG de Panduit

Herramienta EGPT	Categoría 6A	Categoría 6	Categoría 5e
<b>Plug de terminación en campo angulado hacia arriba/abajo no blindado:</b>	FPUD6X88MTG	-	-
<b>Plug de terminación en campo recto no blindado:</b>	FP6X88MTG	-	-
<b>Plug de terminación en campo recto blindado:</b>	FPS6X88MTG	-	-
<b>Conector de empalme con terminación en campo no blindado:</b>	FC-ISC	-	-
<b>Herramienta:</b>	<b>EGPT (Violeta)</b>	-	-



EGPT

Herramienta EGJT-1	Categoría 6A	Categoría 6	Categoría 5e
<b>Plug de terminación en campo recto no blindado:</b>	FP6X88MTG	-	-
<b>Jack TG estándar no blindado:</b>	CJ6X88TG*	CJ688TG*	CJ5E88TG*
<b>Jack TG con obturador no blindado:</b>	CJH6X88TG*	CJH688TG*	CJH5E88TG*
<b>Jack TG keyed no blindado:</b>	CJK6X88TG*	CJK688TG*	-
<b>Jack TG de 28AWG no blindado:</b>	CJT6X88TG*	CJT688TG*	CJT5E88TG*
<b>Jack TG resistente a la corrosión no blindado:</b>	CJE6X88TG*	-	-
<b>Jack TG estándar blindado:</b>	CJS6X88TG*Y	CJS688TG*Y	CJS5E88TGY
<b>Jack TG con obturador blindado:</b>	CJSH6X88TG*Y	CJSH688TG*Y	CJSH5E88TGY
<b>Jack TG keyed blindado:</b>	CJSK6X88TG*	-	-
<b>Jack TG de 28 AWG blindado:</b>	CJST6X88TG*Y	-	-
<b>Herramienta:</b>	<b>EGJT-1 (Verde)</b>	<b>EGJT-1 (Verde)</b>	<b>EGJT-1 (Verde)</b>



EGJT-1


\*Color: IW (Blanco Hueso), WH (Blanco), EI (Marfil Eléctrico), IG (Gris internacional), AW (Blanco Ártico), BL (Negro), BU (Azul), RD (Rojo), YL (Amarillo), GR (Verde), OR (Naranja) o VL (Violeta). Para *jacks* blindados sin designación, el color es negro (es decir, CJS6X88TGY).

Nota: Es posible que los productos no estén disponibles en todos los colores. Para más información, visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Nota: Todos los productos son compatibles con versiones anteriores para niveles de rendimiento más bajos.

Nota: Visite [panduit.com](http://panduit.com) para conocer opciones de paquetes a granel para reducir el plástico de un solo uso.

## Guía de Herramientas de Terminación Estilo TG de Panduit (continuación)



TGSJT

Herramienta TGSJT	Categoría 6A	Categoría 6	Categoría 5e
<i>Jack TG angulado hacia la izquierda/derecha no blindado:</i>	CJLR6X88TG*	-	-
<i>Jack TG angulado hacia arriba/abajo no blindado:</i>	CJUD6X88TG*	-	-
<i>Tapa de cable angulada hacia la izquierda/derecha no blindada:</i>	CJLRCAPBU-X	CJLRCAPIW-X	-
<i>Tapa de cable angulada hacia arriba/abajo no blindada:</i>	CJUDCAPBU-X	CJUDCAPIW-X	-
<i>Jack TG angulado hacia la izquierda/derecha blindado:</i>	CJSLR6X88TGY	-	-
<i>Jack TG angulado hacia arriba/abajo blindado:</i>	CJSUD6X88TGY	-	-
<i>Tapa de cable angulada hacia la izquierda/derecha blindada:</i>	CJSLRCAPBU-X	CJSLRCAPIW-X	-
<i>Tapa de cable angulada hacia arriba/abajo blindada:</i>	CJSUDCAPBU-X	CJSUDCAPIW-X	-
<b>Herramienta:</b>	<b>TGSJT (Rojo)</b>	<b>TGSJT (Rojo)</b>	<b>-</b>

\*\*Color: IW (Blanco Hueso), WH (Blanco), EI (Marfil Eléctrico), IG (Gris Internacional), AW (Blanco Ártico), BL (Negro), BU (Azul), RD (Rojo), YL (Amarillo), GR (Verde), OR (Naranja) o VL (Violeta). Para *jacks* blindados sin designación, el color es negro (es decir, CJS6X88TGY)..

Nota: Es posible que los productos no estén disponibles en todos los colores. Para más información, visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

Nota: Todos los productos son compatibles con versiones anteriores para niveles de rendimiento más bajos.

Nota: Visite [panduit.com](http://panduit.com) para conocer las opciones de paquetes a granel para reducir el plástico de un solo uso.

### SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

**PANDUIT MÉXICO**  
Tel: 800 112 7000  
800 112 9000

**PANDUIT COLOMBIA**  
Tel: +(57) 601 300-0201

**PANDUIT CHILE**  
Tel: +(562) 2820-4215

**PANDUIT PERÚ**  
Tel: +(511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit | **Garantía Limitada de Productos de Panduit**