

MP100 PRINTER

Referentiekaart



Technische ondersteuning voor de
printer 1-866-871-4571
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
Rev. 3.9 - 7/17/2023

M00125503NL

1

MP100 printer en accessoires

Artikelnr.	Beschrijving
MP100	Omvat de MP100 printer met beschermrand, 1 cassette T100X000VPM-BK, USB-kabel en stroomadapter (MP-ACS-1). Voor gebruik in Noord-Amerika.
MP100/E	Omvat de MP100 printer, 1 cassette T100X000VPM-BK, USB-kabel, stroomadapter (MP-ACS-1) en netsnoer(en) voor internationaal gebruik. Voor gebruik buiten Noord-Amerika.
MP-ACS-1	Vervangende 120-240 VAC universele stroomadaptermodule met netsnoer voor Noord-Amerika.
MP100-IB	Vervangende MP100 beschermrand.

Labelcassettes voor de MP100

- Materiaal continue labels:
 - Zelfflaminerende vinyltape, krimpous
 - Nylontape, polyolefinetape
 - Geleerde vinyltape, doorzichtige polystertape
 - Magnetische tape

2

Types labelcassettes

Label-materiaal	Voorbeeld artikelnr.	Soort toepassing
Zelfflaminerende vinyltape	S000X100VAM	Markeren van draad/kabel
Krimpous	H000X044H1M	Markeren van draad/kabel
Nylontape	T100X000C1M-BK	Markeren van draad/kabel
Polyolefinetape	T038X000FJM-BK	Labelen van aansluitingenblok
Gekleurde vinyltape	T100X000VPM-BK	Veiligheid/faciliteit en identificatie in het algemeen
Doorzichtige polystertape	T100X000YKM-BK	Veiligheid/faciliteit en identificatie in het algemeen
Magnetische tape	T100X000MXM-BK	Veiligheid/faciliteit en identificatie in het algemeen

3

Aan de slag

- Meegeleverde items




MP100 printer met beschermrand




Labelcassette



USB-kabel



Stroomadapter



Documentatie

Nalevings markeringen

IFT: RCPAMP20-1156

ictQATAR



Type Approval reg. No.:
S-0004726



4

Printer opstellen


Batterijen gebruiken:



LET OP

Gebruik altijd AA-alkalinebatterijen.

1. Verwijder de beschermrand.
2. Open het batterijdeksel aan de onderkant van de printer.



3. Plaats 6 AA-alkalinebatterijen.


De stroomadapter gebruiken:



LET OP

Gebruik alleen de meegeleverde stroomadapter.

1. Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op de printer, en steek de stekker in een stopcontact.



5

- Een labelcassette in de printer steken:

1. Draai loshegande tape in de tapecassette aan (indien nodig)




Gebruik een pen of potlood

2. Open het cassettedeksel/printerdeksel.



3. Plaats de cassette in de printer zoals afgebeeld.

Voer het uiteinde van de tape door de sleuf.




4. Sluit het cassettedeksel/printerdeksel.



6

Onderdelen en functies van de printer:


■ Voorzijde



1. Beschermrand	Beschermt de printer.
2. knop	Printer AAN/UIT zetten.
3. ! lampje	Duidt de foutstatus van de printer aan.
4. lampje	Duidt de (geschatte) resterende levensduur van de batterijen van de printer aan.
5. lampje	Bluetooth-aanduiding.
6. Lipje van printerdeksel	Trek aan het lipje om het printerdeksel te openen.
7. Tape-uitgang	Hier komen afgedrukte labels uit de printer.

7

■ Achterzijde



8. Printerdeksel	Kan worden geopend om een tapecassette te plaatsen of om de printkop te reinigen.
9. Bluetooth-knop	Druk tegelijk op deze knop en de knop om Bluetooth in en uit te schakelen.
10. Voedings-aansluiting	Aansluiting voor de meegeleverde stroomadapter.
11. USB-poort	Aansluiting voor de meegeleverde USB-kabel.
12. Batterijdeksel	Openen om batterijen te plaatsen of te vervangen.
13. Beveiligingsanker	Hiermee kunt u de printer bevestigen aan een bureau of paal met een commercieel beveiligingsslot of soortgelijk instrument.

8

De printer aansluiten op een mobiel apparaat

1. Installeer de mobiele applicaties van Panduit zoals "Panduit Easy-Mark iLabel" en "Panduit Easy-Mark Network".
2. Opzetten van Bluetooth-verbinding (koppelen).

LET OP
Plaats het mobiele apparaat op niet meer dan een meter afstand van de printer wanneer u de instellingen opgeeft.

OPMERKING
Voor instructies voor het koppelen via Bluetooth, raadpleeg de documentatie van uw mobiele apparaat.

1. Druk op de **knop** om de printer in te schakelen.
Als de Bluetooth-functie van de printer uitgeschakeld is, zet hem dan aan. Zie het gedeelte "De Bluetooth-functie in- en uitschakelen".
2. Zet de Bluetooth-functie op uw mobiele apparaat aan en koppel de printer.

Start de mobiele applicaties op het mobiele apparaat om etiketten te maken nadat het koppelen voltooid is.

De Bluetooth-functie inschakelen

Bij aankoop is het product zo ingesteld dat de Bluetooth-functie wordt ingeschakeld wanneer u de printer aanzet. U kunt deze instelling met de knop in- en uitschakelen.

U kunt de instelling van de Bluetooth-functie controleren met het lampje.

1. Als de printer aanstaat, drukt u op de knop om hem uit te zetten.
2. Druk tegelijkertijd op de knop en de Bluetooth-knop om de printer aan te zetten.

U kunt de instelling beurteelings in- en uitschakelen door stap 1 en 2 te herhalen.

Het woordmerk Bluetooth® en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc.


9

Afdrukken vanaf mobiele applicaties

- De mobiele applicaties Panduit Easy-Mark iLabel en Easy-Mark Network zijn beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten. Bezoek de online appwinkel of www.panduit.com
- Voor een iOS-apparaat, zet Automatisch slot op **Nooit** of de langst mogelijke tijd.
- Schakel op iOS-apparaten tijdens het afdrukken **NIET** over tussen applicaties om mogelijke storing van Bluetooth-communicatie te voorkomen.



De applicatie Easy-Mark iLabel





De applicatie Easy-Mark Network

Het Android™-logo is een handelsmerk van Google Inc. iOS is een handelsmerk van gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt in licentie gebruikt.

10

De applicatie Easy-Mark iLabel


- Tekst
- Spraak naar tekst
- Streepjescodes
- QR-codes
- Datum-/tijdstempel
- Labels opslaan
- Bestanden online delen en opslaan
- Veel tekengrootten



11

De applicatie Easy-Mark Network

- Kabelmarkeringen maken
- Labels maken voor schakelpanelen, afdekplaatjes en modules
- Tekst
- Spraak naar tekst
- Labels opslaan
- Conform ANSI/TIA-606
- Verbinding maken met Fluke LinkWare™ Live




12

De printer op een computer aansluiten

LET OP
Verbind de printer en de computer niet voordat de software is geïnstalleerd. Sluit de printer aan zoals in het installatiescherm wordt aangegeven.

OPMERKING
• De hier vermelde procedure is voor computers met Windows.
• Voor informatie over het inschakelen van de Bluetooth-functie van de computer, raadpleeg de documentatie van de computer.

- Installeer het printerstuurprogramma.




1. Voor USB
Verbind de printer en de computer met een USB-kabel volgens de instructies op het scherm.



13


2. Voor Bluetooth®

- 1) Zet de printer aan.
Als de Bluetooth-functie van de printer uitgeschakeld is, zet hem dan aan. Zie het gedeelte "De Bluetooth-functie inschakelen".




- 2) Zet de Bluetooth-functie van uw computer aan.

- 3) Selecteer het vakje zoals hieronder wordt getoond.



- 4) Selecteer de printer zoals hieronder wordt getoond.



Foutopsporing

Betekenis van lampjes

De lampjes duiden de printerstatus aan.

Status van lampje

* : Afhankelijk van de bedieningsstatus van de printer

-- : Uit


		Printerstatus
!		
--	*	Gaat aan en uit
*	*	Brandt
--	*	Knippert snel
--	*	Knippert (om de 5 seconden)
--	--	Stroom UIT.
*	Brandt	Batterijen zijn leeg en moeten worden vervangen. Houd nieuwe batterijen bij de hand.
*	Knippert snel	Vervang de batterijen.

Opmerking: Raadpleeg het instructielabel in het cassettevak voor informatie over het reinigen van de printkop.


14

Afdrukken vanuit de software Easy-Mark Plus

- Sluit de MP100 printer via een USB-kabel op een computer aan.
- Druk af vanuit de labelsoftware Easy-Mark Plus. Easy-Mark Plus wordt afzonderlijk verkocht en bevat het stuurprogramma voor de MP100.
 - o Easy-Mark Plus op schijf: EMPLUS-CD
 - o Easy-Mark Plus op USB-flashgeheugen: EMPLUS-2GO
 - o Easy-Mark als downloadbare versie: EMPLUS-DL



Voorbeeld met T100X000VXM-BK, zwart op gele continue vinyltape:



15

Bijkomende ondersteuning

Bezoek www.panduit.com

Kosteloze downloads

Pad: Ondersteuning / Downloadcentrum / Software, firmware, printers

- Vervangende referentiekaart
- Productbrochure
- Productspecificaties en veiligheidsinformatie

Registratie voor garantie

Pad: Ondersteuning / Productregistratie

Gerelateerde producten

- MP labelcassettes
- MP300 printer
- Labelsoftware Easy-Mark Plus

PANDUIT TECHNISCHE ONDERSTEUNING

1-866-871-4571

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM

Artikelnummer: MP100-QRC-NL, Rev 3.9

DWG-nummer: 00210ECB

16