

PANDUIT®

IMPRESORA MP100

Tarjeta de referencia rápida



Soporte técnico para impresoras 1-866-871-4571

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM

Rev. 3.9 - 7/17/2023



414074701

1

Impresora MP100 y accesorios

N.º de pieza	Descripción
MP100	Incluye la impresora MP100 con protector de impactos, 1 casete de T100X000VPM-BK, cable USB y adaptador de alimentación (MP-ACS-1). Para uso en Norteamérica
MP100/E	Incluye la impresora MP100, 1 casete de T100X000VPM-BK, cable USB, adaptador de alimentación (MP-ACS-1) y cable(s) internacional(es). Para uso fuera de Norteamérica
MP-ACS-1	Módulo adaptador de alimentación universal de 120-240 V CA de repuesto con cable de alimentación para Norteamérica.
MP100-IB	Protector contra impactos de repuesto de MP100

Casetes de etiquetas de MP100

- Materiales de etiqueta continuos:
 - Cinta de vinilo autolaminada, Tubo termorretráctil
 - Cinta de tela de nylon, Cinta de poliolefina
 - Cinta de vinilo de colores, Cinta de poliéster transparente
 - Cinta magnética

2

Tipos de casetes de etiquetas

Material de la etiqueta	N.º de pieza de ejemplo	Aplicación típica
Cinta de vinilo autolaminada	S000X100VAM	Marcado de cables
Tubo termorretráctil	H000X044H1M	Marcado de cables
Cinta de tela de nylon	T100X000C1M-BK	Marcado de cables
Cinta de poliolefina	T038X000FJM-BK	Etiquetado de bloques de terminales
Cinta de vinilo de colores	T100X000VPM-BK	Seguridad/Instalaciones e Identificación general
Cinta de poliéster transparente	T100X000YKM-BK	Seguridad/Instalaciones e Identificación general
Cinta magnética	T100X000MXM-BK	Seguridad/Instalaciones e Identificación general

3

Primeros pasos

- Elementos incluidos




Impresora MP100 con protector contra impactos



Casete de etiquetas



Cable USB



Adaptador de CA



Documentos

Marcas de cumplimiento

IFT: RCPAMP20-1156 ictQATAR



Type Approval reg. No.: S-0004726



4

Configuración de impresora

Con pilas:

PRECAUCIÓN
Utilice siempre pilas alcalinas de tamaño AA.

1. Retire el protector contra impactos.
2. Abra la tapa de las pilas de la parte inferior de la impresora.




3. Inserte 6 pilas alcalinas AA.

Con el adaptador de CA:

PRECAUCIÓN
Utilice siempre el adaptador de CA incluido.

1. Conecte el adaptador de CA a la impresora y conecte el enchufe en una toma de corriente.



5


- Inserte un casete de etiquetas en la impresora:

1. Procure que la cinta quede tensa dentro del casete (si es necesario)




Utilice un bolígrafo o un lápiz

2. Abra la puerta del casete/la tapa de la impresora.




3. Coloque el casete en la impresora como se indica.

Haga pasar el extremo de la cinta por la abertura.




4. Cierre la puerta del casete/la tapa de la impresora.



6

Componentes y funciones de la impresora


■ Parte frontal



1. Protector contra impactos	Protege la impresora.
2. Botón	Permite encender/apagar la impresora.
3. Luz	Indica un estado de error en la impresora.
4. Luz	Indica la carga restante de las pilas de la impresora (aproximadamente).
5. Luz	Indicación Bluetooth.
6. Lengüeta de la tapa de la impresora	Tire de esta lengüeta para abrir la tapa de la impresora.
7. Salida de cinta	Por aquí salen las etiquetas impresas.

7

■ Parte posterior



8. Tapa de la impresora	Puede abrirse para insertar un cartucho de cinta o para limpiar el cabezal de impresión.
9. Botón Bluetooth	Pulse este botón y el botón simultáneamente para activar/desactivar Bluetooth.
10. Toma de corriente	Permite conectar el adaptador de CA suministrado.
11. Puerto USB	Conecta el cable USB incluido.
12. Tapa de las pilas	Se abre para insertar o reemplazar las pilas.
13. Anclaje de seguridad	Permite asegurar la impresora a un escritorio o poste/columna con un cable de seguridad de venta en comercios o algún otro dispositivo similar.


8

Conexión de la impresora a un dispositivo móvil

1. Instale las aplicaciones móviles de Panduit tales como "Panduit Easy-Mark iLabel" y "Panduit Easy-Mark Network".
2. Configuración de la conexión **Bluetooth** (emparejamiento).


PRECAUCIÓN
Coloque el dispositivo móvil no más lejos de a un metro de la impresora al configurar los ajustes.



RECUERDE
Para obtener las instrucciones de emparejamiento **Bluetooth**, consulte la documentación de su dispositivo móvil.

1. Pulse el botón  para encender la impresora.
Si la función **Bluetooth** está desactivada en la impresora, actívela. Véase "Activar y desactivar la función **Bluetooth**".
2. En su dispositivo móvil, active la función **Bluetooth** y empareje la impresora.

Cuando se haya completado el emparejamiento, inicie las aplicaciones móviles en el dispositivo móvil para crear etiquetas.

Activar la función **Bluetooth**

En el momento de la compra, la función **Bluetooth** se ha configurado para que la active cuando encienda la impresora. Puede activarla y desactivarla con el botón de funcionamiento. Compruebe el estado de la función **Bluetooth** con la lámpara .

1. Si la impresora está encendida, pulse el botón  para desactivarla.
2. Pulse el botón  y el botón **Bluetooth** a la vez para encender la impresora.

Puede activar o desactivar la función siempre que desee; para ello repita los pasos 1 y 2.



La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.


9

Impresión desde aplicaciones móviles

- Las aplicaciones de impresión móviles Panduit Easy-Mark iLabel y Easy-Mark Network están disponibles para dispositivos iOS y Android. Visite la tienda en línea o www.panduit.com
- Para dispositivos iOS, establezca Bloqueo automático en **Nunca** o el mayor tiempo permitido.
- Para evitar posibles interrupciones en la comunicación de **Bluetooth**, **NO** cambie entre aplicaciones en dispositivos iOS durante la impresión.



Aplicación Easy-Mark iLabel





Aplicación Easy-Mark Network

El logotipo de Android™ es una marca comercial de Google Inc. iOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco en los EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

10

Aplicación Easy-Mark iLabel



- Texto
- Voz a texto
- Códigos de barras
- Códigos QR
- Indicación de fecha / hora
- Guardar etiquetas
- Compartir y almacenar archivos en línea
- Muchos tamaños de fuente



11

Aplicación Easy-Mark Network

- Crear marcadores de cables
- Crear etiquetas para paneles de conexión, placas frontales y módulos
- Texto
- Voz a texto
- Guardar etiquetas
- Cumplimiento con ANSI/TIA-606
- Conectar con Fluke LinkWare™ Live



12

Conexión de la impresora a un ordenador


PRECAUCIÓN
No conecte la impresora y el ordenador antes de instalar el software. Conecte la impresora tal y como se indica en la pantalla de instalación.

RECUERDE
• El procedimiento que aquí se describe es para ordenadores con Windows.
• Para obtener información sobre cómo activar la función **Bluetooth** del ordenador, consulte la documentación del ordenador.

- Instale el controlador de impresora.



1. Para USB
Conecte la impresora y el ordenador con un cable siguiendo las instrucciones.



13



2. Para **Bluetooth**®

- 1) Encienda la impresora.
Si la función **Bluetooth** está desactivada en la impresora, actívela. Véase "Activar la función **Bluetooth**".



Detección y resolución de problemas

Significado de las luces
Las luces indican estados de la impresora.


Estado de la luz		Estado de la impresora	
* *: Dependee del estado de funcionamiento de la impresora			
-- : Apagada			
!			
--	*	Se enciende y apaga despacio	Bluetooth activado. O conexión realizada con un dispositivo con Android u ordenador con Windows.
*	*	Encendida	Conexión Bluetooth realizada. (al conectarse con un dispositivo con iOS)
--	*	Parpadea rápidamente	Operación en curso, como imprimir o cortar etiquetas.
--	*	Parpadea (una vez cada 5 segundos)	Bluetooth desactivado.
--	--	--	Alimentación desconectada.
*	Encendida	*	Las pilas tienen poca carga y deben cambiarse. Prepare pilas de repuesto.
*	Parpadea rápidamente	*	Reemplace las pilas.

Nota: consulte la etiqueta de instrucciones del compartimento del casete para la limpieza de los cabezales de impresión.


14

Imprimir desde el software Easy-Mark Plus

- Conecte la impresora MP100 a un ordenador con un cable USB.
- Imprima desde el software de etiquetado Easy-Mark Plus. Easy-Mark Plus se vende por separado e incluye el controlador de MP100.
 - Easy-Mark Plus en disco: EMPLUS-CD
 - Easy-Mark Plus en unidad flash USB: EMPLUS-2GO
 - Versión descargable de Easy-Mark: EMPLUS-DL



Ejemplo de uso de T100X000VXM-BK, cinta de vinilo continua negra sobre amarillo:



15

Soporte adicional

Visite www.panduit.com

Descargas gratuitas

Ruta: Soporte / Download Center / Software Firmware Printers

- Tarjeta de referencia rápida de repuesto
- Boletín de productos
- Especificaciones de producto e información de seguridad.

Registro de la garantía

Ruta: Soporte / Product Registration

Productos relacionados

- Casetes de etiquetas MP
- Impresora MP300
- Software de etiquetado Easy-Mark Plus

SOPORTE TÉCNICO DE PANDUIT

1-866-871-4571

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM

Número de pieza: MP100-QRC-ES, Rev 3.9

Número DWG: 00210ECB

16