

especificaciones

El distribuidor universal FlexCore™ de 4 RU aloja, organiza, administra y protege el cable de fibra óptica, las terminaciones, los casetes, los conectores y los cables de parcheo. El diseño ambidiestro del distribuidor universal permite que los cables y/o los cables de parcheo tengan una salida ya sea del lado izquierdo o derecho cuando se utiliza con los casetes, marcos y accesorios correspondientes.

Además, incluye los soportes de montaje y las etiquetas de identificación para los puertos del conector y las bandejas.



características clave y beneficios

Diseño modular	Brinda una alta densidad en campo con 288 conexiones de fibra (12 × 24 casetes de fibra por distribuidor) o 288/576 conexiones de fibra (empalme discreto/empalme de tipo <i>ribbon</i> de cable a cable) para así maximizar el espacio útil de <i>rack</i>
Compatible con los casetes de fibra de acceso frontal	Proporciona versatilidad y flexibilidad mediante una solución completamente modular para una variedad de instalaciones preterminadas o de terminación en campo. El sistema de riel ajustable admite casetes de varios factores de forma
Distribuidor de acceso frontal	Permite que se pueda acceder a las conexiones de manera sencilla desde la parte frontal, lo que posibilita que los movimientos, las adiciones y los cambios de las opciones de conectividad se lleven a cabo con facilidad y sin interrupciones
Kit opcional de cerradura para mejorar la seguridad	Ofrece seguridad por cada distribuidor para prevenir el acceso no autorizado (se vende por separado)

especificaciones generales

Acceso	Frontal
Color	Gris o Negro
Configuración	Sin carga
Montaje	En Marco FlexCore™

dimensiones

	FDFUE4GY 4RU
Altura	172.5mm (6.9")
Anchura	441mm (17.35")
Profundidad	289mm (11.38")

NOTA: Para elegir el número de pieza en color negro, reemplace GY por BL.


especificaciones del material

Acabado	Recubrimiento en polvo
Tipo de material	Acero
Accesorios	Plástico Moldeado


especificaciones ambientales

Ambiente	De uso interior
Cumplimiento	RoHS


Distribuidor Universal FlexCore™ de 4RU



Bandeja con Casete LC de 1 x 12 puertos (24 fibras)



Bandeja con 1 x 8 puertos de salida simplex
y 1 x 16 puertos de salida simplex



Bandeja con 3 x 8 puertos de salida simplex




Bandeja con 4 x 4 puertos de salida simplex



Distribuidor con 12 bandejas deslizables

Distribuidor Universal FlexCore™ de 4RU

Bandeja modular FlexCore™



Bandeja Ajustable en Campo FlexCore™	Compatibilidad
<p>Empalme 24F LC</p>	Sin rieles Acepta todos los Casetes FlexCore™
<p>Empalme a través del marco 24F/48F (empalme discreto/empalme tipo <i>ribbon</i>)</p>	1 x riel *Acepta los Casetes HD Flex™
<p>24F LC-MPO (2x12F MPO)</p>	2 x rieles *Acepta los Casetes HD Flex™
	4 x rieles *Acepta los Casetes HD Flex™

*IMPORTANTE: Los casetes HD Flex™ con conectividad únicamente delantera, sin conectores traseros, A, B, y C (casetes) ilustrados son solo ejemplos

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información

Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

©2022 Panduit Corp.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
FBSP214--WW-SPA
3/2022