

## Infraestructura de Redes en Instalaciones para Cuidado Médico Ambulatorio



La industria de la salud ha cambiado y dejado de ser una comunidad de cuidado reaccionario, para transformarse en una comunidad que se preocupa por el bienestar. Esto ha hecho que proveedores y desarrolladores inviertan en instalaciones para cuidado ambulatorio en lugar de iniciar planes y grandes proyectos de construcción de hospitales. Los avances médicos, la comodidad y servicios de menor costo, son tan solo algunos de los catalizadores que han contribuido a este cambio.

Aun cuando la huella ecológica de este tipo de instalaciones se ha reducido, su tecnología interna sigue mejorando y su aprovechamiento se incrementa. Las redes deben brindar soporte a aplicaciones de ancho de banda intensivo y a sistemas audiovisuales avanzados para poder trabajar con medicina a distancia, con capacidad para almacenar y recuperar cantidades de datos que siguen en constante aumento.

Panduit ofrece un amplio portafolio de soluciones que soportan la normatividad más reciente para Power over Ethernet, y para tecnología de audio/video, permitiendo mayor eficiencia energética así como una rápida y confiable transmisión de video:

- Solución con cableado Categoría 6A, con Tecnología MaTriX™, con soporte a aplicaciones de misión crítica y que guía a la industria en su cumplimiento de lo último en estándares PoE
- Cuando el espacio constituye un plus, nuestro exclusivo diseño para cableado estructurado reduce la huella ecológica, pero con la calidad y el desempeño que usted requiere, sin tener que sumar espacio adicional



No. de parte	Descripción de la pieza
<b>Cable Horizontal</b>	
<b>PUR6AM04BU-CG</b>	Cable de Cobre Categoría 6A, U/UTP, con tecnología avanzada MaTriX™, riser, de 4 pares, azul.
<b>PUR6ASD04BU-CG</b>	Cable de Cobre Categoría 6A, U/UTP, de diámetro reducido, con tecnología avanzada MaTriX™, riser, de 4 pares, azul, canal de 70 metros.
<b>Cordones de parcheo, de cobre</b>	
<b>UTP6ASD3BU</b>	Cable de parcheo con desempeño 6A, UTP, con tecnología MaTriX™, 26AWG, CM, azul.
<b>UTP6ASD*BU</b>	Cable de parcheo con desempeño 6A, UTP, 28AWG, CM/LSZH, azul.
<b>BKA6ASD9INBL</b>	Adaptador de desconexión segura (Break-away) Categoría 6A, negro. Para usarse en aplicaciones cableadas que se liberan al aplicar fuerza de tracción para reducir peligros por tropezar; protegen equipo e infraestructura.

\*Longitudes estándar de 3, 5, 7 y 10 pies.

### Módulos Conectores RJ45

<b>CJ6X88TGBU</b>	Módulo conector RJ45, Categoría 6A, con 8 cables y 8 posiciones, con Tecnología MaTriX™. Para soporte a aplicaciones de alto ancho de banda; ideal para Power over Ethernet en aplicaciones de siguiente generación (PoE++). Clasificación UL; UL 1863 y UL 2043.
<b>CJH6X88TGBU</b>	Módulo conector RJ45, Categoría 6A, con 8 cables y 8 posiciones, con Tecnología MaTriX™ y tapa guarda polvo.

### Páneles de Parcheo

<b>CPPL24WBLY</b>	Panel de parcheo modular, de 24 puertos, con etiquetas. Con placas de pared al frente, que se insertan y retiran y vienen instaladas de fábrica.
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Placas de Pared

<b>CFPL4SY</b>	Placa de pared vertical de acero inoxidable y una sola entrada, con bolsitas para etiquetas; alberga 4 módulos Mini-Com™.
<b>CFPL2IWY</b>	Placa de pared vertical de acero inoxidable y una sola entrada, con bolsitas para etiquetas; alberga 2 módulos Mini-Com™.

### Gabinetes de montaje en pared

<b>PZC12P</b>	Gabinete PanZone™, de montaje en pared y abisagrado, para 12 UR, con puerta frontal perforada.
<b>PZC12W</b>	Gabinete PanZone™, de montaje en pared y abisagrado, para 12 UR, con puerta frontal con ventana.

### Racks

<b>R2P</b>	Rack de 2 postes, estándar de 19", EIA, para 45 UR, de aluminio, con kit de aditamentos y kit con pernos que perforan pintura para unión a tierra, en numeración ascendente.
<b>R4P</b>	Rack de 4 postes, estándar de 19", EIA, para 45 UR, de acero, con kit de aditamentos y kit con pernos que perforan pintura para unión a tierra, en numeración ascendente.

### Productos de seguridad física

<b>PSL-DCJB</b>	Dispositivo para bloqueo de módulo conector RJ45, con 10 candados (rojos) y 1 herramienta de remoción (negra); de policarbonato; bloquea puertos RJ45 a usuarios indeseados.
<b>PSL-DCPL</b>	Plug RJ45 para bloqueo, no compatible con cable para 10 gig, con 10 candados (rojos) y 1 herramienta para instalación/remoción (negra); de policarbonato; atora los plugs RJ45 en su lugar.

Para colores, tamaños, forros de cable y oferta en cuanto a desempeño, consulte [www.panduit.com](http://www.panduit.com)

**PANDUIT MÉXICO**  
Tel: 01800 112 7000  
01800 112 9000

**PANDUIT COLOMBIA**  
Tel: (571) 427-6238

**PANDUIT CHILE**  
Tel: (562) 2820-4215

**PANDUIT PERÚ**  
Tel: (511) 712-3925

**PANDUIT™**

O contáctenos vía correo en: [latam-info@panduit.com](mailto:latam-info@panduit.com)

©2017 Panduit Corp.  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS  
**CPAG01--WW-SPA**  
4/2017