



Sistemas de Cableado de Cobre  
Vari-MaTriX HD Categoría 6A

Faceplates Mini-Com™  
Módulos Jack RJ45 Mini-Com™

Seguridad Física de Redes

Plug de Terminación en Campo  
y Conector FieldCord

Soluciones AV

Cables de Parcheo

Cajas de Montaje  
en Superficie

## Infraestructura de Redes para Instalaciones de Asilos de Ancianos

La gente mayor que ahora es más conocedora de la tecnología, combinada con la tecnología médica que toca todos los aspectos de la atención médica, están cambiando el panorama de la vida a largo plazo.

Una nueva población de personas mayores está buscando opciones de vida independiente, y esta población está abrumando la red en comunidades de asilos. Esta población está acostumbrada al uso constante de dispositivos electrónicos de consumo conectados. Esto va más allá de los teléfonos móviles, las *tablets* y las computadoras, llega hasta dispositivos portátiles, relojes, consolas de juegos y una nueva generación de dispositivos de transmisión de medios, parlantes inteligentes y dispositivos domésticos inteligentes. Combine esta demanda impulsada por los residentes con los requisitos de tecnología médica y de construcción, incluidos los sistemas de monitoreo y seguimiento de COVID-19 que ayudan a proteger a los residentes y al personal. Como resultado, los propietarios y operadores de instalaciones están descubriendo que deben repensar sus redes.

Entonces, ¿cómo seguirle el ritmo a estas demandas de red? Comience con una infraestructura robusta que cumpla con las necesidades no sólo hoy, sino también en el futuro.

- El cableado de categoría 6A garantiza que los residentes y sus invitados tengan conectividad inalámbrica las 24 horas del día, los 7 días de la semana para transmitir lo que quieran, cuando quieran, en cualquier dispositivo. Además, brinda la tranquilidad de que soportará cualquier equipo necesario, médico o de construcción.
- Encuentre espacio para el equipo. Las soluciones innovadoras "agrandan" las salas de telecomunicaciones, o si no hay espacio disponible, los gabinetes de montaje en pared y en techo pueden alojar componentes cerca de la aplicación.

**77**  
millones

de personas se jubilarán en las próximas dos décadas solo en los Estados Unidos.



Número de Parte	Descripción
-----------------	-------------

### Cable Horizontal

PUP6AHD04BU-G	Cable de Cobre U/UTP Categoría 6A Vari-MaTriX HD, <i>plenum</i> , 4 pares, azul.
---------------	--

### Cables de Parcheo de Cobre

UTP6AX3BU	Cable de Parcheo UTP rendimiento de Categoría 6A, 24 AWG, CM, azul, 3 pies.
UTP28X3BU	Cable de Parcheo UTP rendimiento de Categoría 6A, 28AWG, CM/LSZH, azul, 3 pies.
BKA6ASD8INBL	Adaptador Separable de Categoría 6A, negro. Para uso con aplicaciones cableadas, se abre cuando se aplica fuerza de tracción para reducir los riesgos de tropiezos y proteger el equipo y la infraestructura.

### Módulos Jack RJ45 y Plugs

CJ6X88TGBU	Módulo <i>Jack</i> de 8 hilos con tecnología MaTriX Categoría 6A, RJ45, de 8 posiciones. Soporta aplicaciones de gran ancho de banda y es ideal para ejecutar <i>Power over Ethernet</i> (PoE++) de última generación. Clasificación UL: UL 1863 y UL 2043.
CJH6X88TGBU	Módulo <i>Jack</i> de 8 hilos con tecnología MaTriX Categoría 6A, RJ45, de 8 posiciones y tapa integrada.
FP6X88MTG	<i>Plug</i> de Terminación en Campo de Categoría 6A para terminación de cable de par trenzado no blindado de 4 pares, compatible con Categorías 6A, 6 y 5e.
FC-ICCP1MBU	Conector FieldCord™ UTP de categoría 6A para terminación en campo de cable de par trenzado no blindado de 4 pares. Diseñado para espacios de conectores pequeños donde los <i>plugs</i> y conectores tradicionales no encajan.

### Paneles de Parcheo

CPPL24WBLY	Panel de Parcheo Modular de 24 puertos con etiquetas, suministrado con <i>Faceplates</i> de Encaje Frontal desmontables instalados de fábrica.
------------	--

### Faceplates

CFPL4SY	<i>Faceplate</i> de Acero Inoxidable de ancho simple con espacio para etiquetas. Acepta cuatro módulos Mini-Com™.
CFPL2IWY	<i>Faceplate</i> Vertical de Montaje al Ras con de ancho simple con espacios para etiquetas. Acepta dos módulos Mini-Com™.

### Gabinetes

PZWMC12W	Gabinete de Montaje en Pared PanZone™ con puerta con ventana, 12RU, Negro.
PZWMC26W	Gabinete de montaje en pared PanZone™ con puerta con ventana, 26 RU, Negro.
PZICEA	Gabinete Activo para Montaje en Techo PanZone™ con puerta con bisagras, aloja 2RU de equipos activos y 6RU de Paneles de Parcheo, incluye soportes de montaje, administrador de holgura horizontal integrado, provisiones de alimentación de CA, ensamblaje de ventilador, deflector de aire y caja de conexiones eléctrica.

### Racks

R2P	<i>Rack</i> Estándar de Aluminio de 2 postes EIA de 19" y 45RU con Kit de <i>Hardware</i> y Kit de Unión para perforación de pintura, enumerado.
AR4P	Rack de 4 postes de 45RU de acero EIA de 19" de profundidad ajustable de 23" a 42" en incrementos de 0.5", enumerado.

Visite [www.panduit.com](http://www.panduit.com) para conocer más colores, tamaños, revestimientos de cables y ofertas de rendimiento.