





Přehled přístroje




Vložte označovací materiál



- Otočte seřizovací kolečko (3) proti směru hodinových ručiček, aby šipka ukazovala na symbol
- Sundejte okrajovou zarážku (2) z držáku role (1).
- Přestavte páku (7) proti směru hodinových ručiček tak, abyste otevřeli tiskovou hlavu (5).
- Nasaďte roli s materiálem (4) na držák role (1) tak, aby potiskovaná strana materiálu směřovala nahoru.
- Nasaďte okrajovou zarážku (2) na držák role (1) a posuňte ji tak, aby obě okrajové zarážky doléhaly na roli materiálu (4). Při posouvání musí být cítit znatelný odpor.
- Otočte seřizovací kolečko (3) po směru hodinových ručiček, aby šipka ukazovala na symbol
- Nastavte okrajovou zarážku (6) pomocí rýhovaného kolečka (8) tak, aby se materiál vešel mezi obě okrajové zarážky.


Nastavení optické závory pro etikety



Poloha senzoru je označena žlutou LED.

- Otevřete tiskovou hlavu.
- Otočný ovladač (3a) stiskem uveďte do nastavovací polohy (3b).
- Optickou závoru pro etikety umístěte otočením otočného ovladače (3) tak, aby senzor (2) mohl zachytit hranu etikety zcela vpředu, reflexní značku nebo výsek.
- Otočný ovladač (3b) uveďte opětovným stiskem do základní polohy (3a).


Vložení barvicí pásky



Posuv barvicí pásky

- Před vložení barvicí pásky vyčistěte tiskovou hlavu.
- Otevřete tiskovou hlavu.
- Okrajové zarážky (1) na odvíječi (3) nastavte podle šířky barvicí pásky:
 - Naviják pevně přidrže a odblokujte okrajové zarážky (1) otočením ve směru A.
 - Okrajové zarážky (1) posuňte ve směru B a pomocí stupnice nastavte na šířku barvicí pásky.
 - Naviják pevně přidrže a aretujte okrajové zarážky (1) otočením ve směru C.
- Roli barvicí pásky (5) nasuňte až ke okrajové zarážce (1) na navíječku (3) tak, aby vrstva barvy byla při odvíjení pásky dole.
- Polohu okrajové zarážky na navíječce upravte podle šířky jádra pásky (4) a jádro nasuňte na navíječku (2).
- Vedte barvicí pásku tiskovým modulem.
- Začátek barvicí pásky upevněte lepicí páskou ve středu jádra pásky (4). Přitom pamatujte na směr otáčení navíječky barvicí pásky proti směru hodinových ručiček.
- Otáčejte navíječkou barvicí pásky (2) proti směru hodinových ručiček tak, abyste napnuli barvicí pásku.
- Zavřete tiskovou hlavu.

Nastavení průchodu barvicí pásky



Záhyby na barvicí pásce mohou způsobit tiskové chyby. Aby nedocházelo ke vzniku záhybů, můžete seřídit vratný mechanismus barvicí pásky (2).

- ▶ Otáčejte šroubem (1) pomocí šroubováku torx TX10 a sledujte chování pásky.
- Otočením ve směru hodinových ručiček se páska napne vně.
- Otočením proti směru hodinových ručiček se páska napne uvnitř.