

Cómo se Compara el PDU EL2P con la Competencia

El PDU EL2P de Panduit es la siguiente generación en distribución inteligente de energía para *rack*. Diseñada para simplificar la instalación, mejorar la seguridad y maximizar la rentabilidad de los centros de datos modernos, el PDU EL2P ofrece una gestión de energía eficiente, confiable y automatizada. Así se compara con la competencia.

Características	Clasif. Panduit	Panduit EL2P	Competidor 1	Competidor 2	Competidor 3
Pantalla Giratoria Automática	Mejor	Sí	No	No	Sí
Integración de Cisco: Tablero Nexus		Sí - Integrado	No	No	Sí – Requiere Hardware Externo
Certificaciones de Ciberseguridad		PEN, UL 2900-1 & IEC 62443-4-2	No	No	No
Bus en Cadena		Ethernet Dual GB	Ethernet de 1GB /100 MB	Modo Puente	Ethernet de 1GB /100 MB
Socios de Software DCIM		Hyperview Integrado	APC StruxureWare Integrado	Sunbird Integrado	Recorrido MIB Limitado
Precisión de Medición		± 0.5% de precisión	± 1%	± 0.5% de precisión	± 1%
Cable Giratorio de Entrada Multieje		Sí	No	No	No
Nº Máximo de Conexiones en Cadena		64 con SKU mixtos	32	32	50
Nº de Sensores de Seguridad		4	2	De cierre de Contacto, Proximidad	2
Tipo de Pantalla de PDU		Pantalla Táctil a Color Brillante de 1.8"	LCD a Color con Botones	LCD a Color con Botones	Pantalla Táctil a Color
Aprovisionamiento y Actualización	Igual	ZTP Seguro y Configuración y Actualización Automática	No	ZTP Seguro y Configuración y Actualización Automática	No
Garantía Estándar		Estándar de 5 Años	3 años	2 años	2 años
Certificación USGv6		Sí	No	No	No
Capacidades Inalámbricas		Sí (mediante controlador actualizable con CNT06)	No	Sí (mediante adaptador inalámbrico USB externo)	No
Utilidad de Configuración Masiva				Sí	
Combinación de Salidas (4 en 1)				Sí	
Red Dual de 1 GB		Sí	No	Sí	Sí
Control con Manija Electrónica		Sí	No	Sí	No
Pantalla Intercambiable en Caliente				Sí	
Cantidad Máxima de Funciones del Sensor		16	8	32	16
Velocidad de Red	Igual	Ethernet Dual de 10/100/1000 Mbps	Ethernet de 10/100 Mbps y 10/100/1000 Mbps	Ethernet Dual de 10/100/1000 Mbps	Ethernet Dual de 10/100/1000 Mbps
Temperatura de Operación				60°C / 140°F	
Reparto de Energía		Sí	Sí	Sí	No
Red Redundante		Sí	Sí	Sí	No
RESTful API				Redfish API	
Tipo de Sensor				Digital	
Puerto USB				Sí	

➤ Para obtener más información, visite panduit.com/pdu

