

¿Cuál PDU de Panduit es la Adecuada?

En los dinámicos entornos de TI actuales, la eficiencia y la fiabilidad no son sólo objetivos; son necesidades. Nuestra dinámica línea de soluciones de PDUs se diseñó para optimizar sus operaciones, combinando tecnología de vanguardia con un rendimiento excepcional. **¿Cuál se adapta mejor a sus necesidades?** La siguiente tabla comparativa destaca las características clave y beneficios de nuestras PDU G5, G6 y EL2P.



Escanea aquí
y descubre tu
PDU ideal



Características y Beneficios	ES2P	G6	EL2P
Mercado Objetivo	Nivel de Entrada a Intermedio; Presupuesto Limitado	Cargas de Trabajo de IA, Hiperescala, Colocation	Cargas de Trabajo de IA, Hiperescala, Colocation
Posicionamiento de Precios	Asequible	Solución Inteligente Premium	Solución Inteligente Premium
Básico	✓	–	–
Monitoreo de Entrada	✓	✓	✓
Monitoreo y Switcheo	✓	✓	✓
Con Monitoreo de Entrada	✓	✓	✓
Con Monitoreo y Switcheo por Salida	✓	✓	✓
Conectividad de Red (10/100/1000)	Ethernet Gigabit Único, Serial	Ethernet Gigabit Único, Serial	Doble Ethernet de 1 Gb, Serial
Wi-Fi, Bluetooth	–	–	Sí (a través de CNT06)
Conexión en Cadena (Máx.)	16	32	64
Conexión en Cadena Mixta	–	–	✓
Aprovisionamiento Seguro sin Intervención (sZTP)	–	–	✓
Pantalla de la Interfaz del Controlador	LCD	OLED	Pantalla Táctil LCD con Rotación Automática
Pantalla en Color	–	–	✓
Controlador Intercambiable en Caliente	Sí, Girable Manualmente	Sí, Girable Manualmente	Sí, Girable Automáticamente
Seguridad	SNMPv3, TLS, protocolos cifrados	SNMPv3, TLS, protocolos cifrados	UL-2900-1, IEEE 802.1X, IEC 62443-4-2, USGv6, Firma Segura de Código
Integración con DCIM	–	–	Panel de Control Nativo de Cisco Nexus + API Redfish
Integración Avanzada con DCIM	–	–	✓
Compatibilidad con SiteCommand	–	–	✓
Control de Acceso a los Racks	–	✓	✓
Monitoreo Ambiental	✓	✓	✓
Tipo de Toma de Corriente	C13/C19/NEMA 5-20R	C13/C19/NEMA 5-20R	Tomas Combinadas C13/C15/C19/C21, NEMA 5-20R
Switcheo de Salidas	–	✓	MS/MSPO
Medición de Salida	✓	✓	✓
Precisión de Medición	± 2%	± 2%	± 0.5%
Cable Giratorio	–	–	✓
Montaje sin Herramientas (PDU Verticales)	✓	✓	✓
Material de la Carcasa	Aluminio Anodizado/Acero con Recubrimiento en Polvo	Acero con Recubrimiento en Polvo	Acero con Recubrimiento en Polvo
Temperatura de Operación (Máx.)	55°C	60°C	60°C
Garantía	3 Años Estándar + 2 Años Extendida	3 Años Estándar + 2 Años Extendida	5 Años Estándar + 1 Año Extendida
Cumple con la normativa TAA (Norteamérica)	✓	–	✓

▶ Para obtener más información, visite panduit.com/pdu